


Features

- Brass construction
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- G1/2" thread connection
- Push button, 2-function handshower

HANDSHOWER

K-21335T/K-21336T



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB/T 23447-2009


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes	
K-21335T	Shift ⁺ multi-function handshower round	<input type="checkbox"/> CP: Polish chrome	<input type="checkbox"/> Others
K-21336T	Shift ⁺ multi-function handshower square		<input type="checkbox"/> Others

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Flow Curve (Spray mode)




Flow Curve (Massage mode)

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.758 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- ปุ่มกดปรับระดับน้ำหัวฝักบัวได้ 2 ระดับ

มาตรฐาน


คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GB/T 23447-2009

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง



ฝักบัวสายอ่อน K-21335T/K-21336T



รุ่นผลิตภัณฑ์



รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-21335T	ฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงกลม รุ่นซีพี ⁺	<input type="checkbox"/> CP:สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> สีอื่นๆ
K-21336T	ฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงเหลี่ยม รุ่นซีพี ⁺		<input type="checkbox"/> สีอื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน



หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.758 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์