

Features

- Brass construction
- G1/2" thread connection
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- Smaller size and reduce weight by using 35 mm valve
- Includes escutcheon

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


RECESSED SHOWER VALVE-COLD WATER ONLY K-24751X-4CD



Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-24751X-4CD	Honesty recessed shower valve-cold water only	CP: Polished Chrome


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก ชนิดฝักผนัง K-24751X-4CD

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เกลียวข้อต่อขนาด G1/2"
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- ขนาดและน้ำหนักที่เบา ด้วยวาล์วขนาด 35 มม.
- พร้อมฝาครอบวาล์ว

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง



รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-24751X-4CD	วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก ชนิดฝักผนัง รุ่นออสเตรีย	CP: สีโครมเงา

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน



หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์