

### SHOWER COLUMN K-24754X-4 K-24754X-ZZ

#### Features

- Brass construction
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- Adjustable inlet fittings with 15 mm tolerance
- Katalyst air-induction technology for powerful and even coverage
- Includes ultra slim showerhead 8" (for K-24754X-4)
- Includes ultra slim showerhead 10" (for K-24754X-ZZ)
- Includes Renew 3-function handshower
- Includes 1.5 m shower hose, chrome color

#### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552

#### Installation Notes


Install this product according to the installation guide.




#### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-24754X-4	Honesty dual showerheads angular shower column	CP: Polished Chrome
K-24754X-ZZ	Honesty dual showerheads angular shower column	CP: Polished Chrome


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Flow Curve - Showerhead 8"




Flow Curve - Handshower




Flow Curve - Showerhead 10"

Note: Flow rate are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.  
Unit: mm



K-24754X-4



K-24754X-ZZ

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram

## คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- อุปกรณ์ติดตั้งกับท่อน้ำเข้าปรับระยะได้ 15 มม.
- หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศเพื่อสายน้ำชุ่มฉ่ำเต็มสัมผัส
- พร้อมหัวฝักบัวแคตทาลิสทรงสี่เหลี่ยมบางพิเศษขนาด 8 นิ้ว (สำหรับ K-24754X-4)
- พร้อมหัวฝักบัวแคตทาลิสทรงสี่เหลี่ยมบางพิเศษขนาด 10 นิ้ว (สำหรับ K-24754X-ZZ)
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนรุ่น รีนิว ปรับสายน้ำได้ 3 ระดับ
- พร้อมสายฝักบัวสีโครมยาว 1.5 เมตร

## มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552

## ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ก๊อกผสมเย็นอาบแบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง

# K-24754X-4


# K-24754X-ZZ




## รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-24754X-4	ก๊อกผสมเย็นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่นออกเนสตี	CP: สีโครมเงา
K-24754X-ZZ	ก๊อกผสมเย็นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่นออกเนสตี	CP: สีโครมเงา


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน



กราฟแสดงอัตราการไหล ฝักบัวก้านแข็ง 8"




กราฟแสดงอัตราการไหล ฝักบัวสายอ่อน




กราฟแสดงอัตราการไหล ฝักบัวก้านแข็ง 10"

หมายเหตุ: อัตราการไหลโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.



K-24754X-4



K-24754X-ZZ

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์