


### 产品规格:

型号	K-8791T-C01	K-8791T-C03*	K-8791T-C02	K-8791T-C04*
电源	2节7号碱性电池(AAA x 2)	为K-8791T-C01的交流电版本, 需另购交流电源盒K-16306T-NA	2节7号碱性电池(AAA x 2)	为K-8791T-C02的交流电版本, 需另购交流电源盒K-16306T-NA
冲洗水量	3升			
使用温度	环境温度1°C-55°C			
启动压力	0.05~0.86MPa			
感应范围	距感应窗口70cm以内(自动调节范围约:50-70cm)			
检测时间	约2秒或5秒(自动调节)			
适用产品				
小便器	K-4960T-ET/ER 巴尔顿小便器, K-4978T-ET/ER 迷你巴尔顿小便器, K-18645T 帕蒂欧小便器, K-19699 艾思格尔小便器		K-5016T-ET/ER 达斯特小便器	
备注	本产品提供亚光(-SC)和抛光(-CP),配合后接式小便器如K-4960T-ER, K-5016T-ER, K-4978T-ER, K-19699, K-18645T, 需另购内径不小于9mm的不锈钢编织软管(科勒暂不提供),长度参见感应器说明			

\* 交流电感应器与交流电源盒连接方式请参考产品安装说明书  
 \* 如需订购交流电感应器请提前30天订购

### 产品尺寸图:(单位:毫米)



注: 配合上接式小便器使用时, 需另购配管K-2464T-NA  
 配合后接式小便器使用时, 建议选配内径不小于9mm的不锈钢编织软管, (科勒暂不提供) 其接口尺寸如图所示