


产品规格:

型号	K-8872T-C01	K-8872T-C03	参考页数
电源	2节7号碱性电池(AA x 4)	220V AC 50/60Hz交流电版本 需另购交流电源盒(K-16306T-NA)	
冲洗水量	冲水量3升		
使用温度	环境温度1°C-55°C		
供水压力	0.05~0.86MPa		
感应范围	距感应窗口70 cm以内(自动调节范围约:50-70cm)		
检测时间	约2秒(也可设定5秒)		
适用产品	本品适用于K-4960T-ER/K-4978T-ER K-18645T-M/K-19699小便器		
备注	配合后接式小便器如K-4960T-ER/K-4978T-ER/ K-18645T-M/K-19699 需另购内径不小于9mm 的不锈钢编制软管(科勒暂不提供)。长度参见感 应器说明书。		

* 交流电感应器与交流电源盒连接方式请参考产品安装说明书

* 如需订购交流电感应器请提前30天订购

产品尺寸图:(单位:毫米)



K-4960T-ER