


#### 产品规格:

型号	K-8988T-C01	K-8988T-C03*
电源	2节7号碱性电池(AAA x 2)	为K-8988-C01的交流电版本, 220V AC 50/60Hz
冲洗水量	1升	
使用温度	环境温度1°C-55°C	
启动压力	0.05 0.86MPa	
感应范围	距感应窗口70cm以内(自动调节范围约:50-70cm)	
检测时间	约2秒或5秒(自动调节)	
适用产品		
小便器	K-4960T-ET/ER 巴尔顿小便器, K-4978T-ET/ER 迷你巴尔顿小便器, K-18645T 帕蒂欧小便器, K-19699 艾思格尔小便器	K-5016T-ET/ER 达斯特小便器, K-4960T-ET/ER 巴尔顿小便器, K-4978T-ET/ER 迷你巴尔顿小便器, K-18645T 帕蒂欧小便器, K-19699 艾思格尔小便器
备注	本产品提供亚光(-SC)和抛光(-CP),配合后接式小便器如K-4960T-ER, K-5016T-ER, K-4978T-ER, K-19699, K-18645T, 需另购内径不小于9mm的不锈钢编制软管(科勒暂不提供),长度参见感应器说明	

\* 交流电感应器与交流电源盒连接方式请参考产品安装说明书

\* 如需订购交流电感应器请提前30天订购

#### 产品尺寸图:(单位:毫米)



注: a. 以上尺寸仅供参考。

b. 出水配件需另行选配。

上进水配管, 选配K-2464T-NA, 后进水配管请选配不锈钢编织软管。

c. K-18645T-0使用的是老板本排污管, 已于2009年11月1日停产。