

KITCHEN SINK K-3644X


Features

- 304 stainless steel
- Self-rimming
- Single large basin
- Includes S-trap, overflow trap, quick flow strainer installation hardware, soap dispenser, accessory holder, knife set, knife rack and wire basket
- Exceptional sound-absorption technology (SilentShield technology)
- 780 x 480 x 208 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI A112.19.3M/CSA B45.4
- QB/T 4013



Technical Information

Fixture:	Basin area	Water depth
Sink	325 x 695 mm	150 mm
Drain hole	38 or 51 mm (1-1/2" or 2")	
Faucet hole	35 mm	
*Approximate measurements for comparison only.		

Included components:	
S-trap	SP1200368
Strainer	SP1174273
Fixing clips	SP1071179
Soap dispenser	2983X-NA
Accessory holder	SP1093934
Knife set	18289X-NA
Knife rack	SP1097064
Wire basket	2987X-NA
Template	1111249-X7


Installation Notes

Install this product according to the installation guide. Allow a minimum of 2" (51 mm) clearance around the sink rim for clip attachment.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-3644X-2KD	Toccata single self-rimming kitchen sink (quick flow strainer)	NA: None Applicable
Recommended Accessories		
K-597X-4	Simplice pull-down kitchen faucet	CP: Polished Chrome
K-8623X	Eolia kitchen faucet	CP: Polished Chrome


Dimensions are approximate.
Unit: mm



Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากสแตนเลส สตีล เกรด 304
- แบบฝังบนเคาน์เตอร์
- หนึ่งหลุมใหญ่
- พร้อมข้อต่อน้ำทั้งแบบลงพื้น, ท่อน้ำล้นในตัว, สะตืออ่างแบบควิกไฟว์, อุปกรณ์ติดตั้ง, ที่ใส่ถ้วยล้างจาน, ที่ใส่ฟองน้ำ, ชุดมีดสแตนเลส, ช่องใส่มีด และตะกร้า
- เทคโนโลยีโซเลนอยด์ ช่วยลดการเกิดเสียงจากจานชาม, ลดการเกาะตัวของหยดน้ำ และช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำ
- 780 x 480 x 208 มม.



มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ANSI A112.19.3M/CSA B45.4
- QB/T 4013

ข้อมูลเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์:	พื้นที่อ่าง	ระย่น้ำลึก
อ่างล้างจาน	325 x 695 มม.	150 มม.
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	38 หรือ 51 มม. (1-1/2" หรือ 2")	
ขนาดรูท่อน้ำ	35 มม.	
*ระย่น้ำโดยประมาณเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น		

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์	
ข้อต่อท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น	SP1200368
สะตืออ่าง	SP1174273
อุปกรณ์ติดตั้ง	SP1071179
ที่ใส่ถ้วยล้างจาน	2983X-NA
ที่ใส่ฟองน้ำ	SP1093934
ชุดมีดสแตนเลส	18289X-NA
ช่องใส่มีด	SP1097064
ตะกร้า	2987X-NA
กระดาษแม่แบบ	1111249-X7

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง
 เพื่อพื้นที่ว่างรอบขอบอ่างล้างจานไว้อย่างน้อย 2 ซิน (51 มม.)
 สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดอ่างล้างจานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-3644X-2KD	อ่างล้างจาน รุ่นทอคค้ำ (สะตืออ่างแบบควิกไฟว์)	NA: สีตามวัสดุ
แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์		
K-597X-4	ก๊อกผสมอ่างล้างจานแบบหัวฝักบัว รุ่นซิมพลิส	CP: สีโครมเงา
K-8623X	ก๊อกผสมอ่างล้างจาน รุ่นอีโอเลีย	CP: สีโครมเงา

ขนาดระย่น้ำแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์