


#### 产品规格:

型号	K-11344T
尺寸(长×宽×高)	1785 × 879 × 635 mm
内部尺寸	顶边: 1739 × 714 mm 底边: 1229 × 517 mm
到溢水口容量	176升
重量	53公斤
材料	高亮度亚克力
安装方式	独立式
包括配件	
浴枕	K-1676T-0
推荐配件	
排水	K-17188T
可选用配件	
龙头	K-19569T 维芙缸边式浴缸花洒龙头
备注	本产品只提供白色(0)

#### 产品尺寸图: (单位:毫米)



K-11344T