


产品规格:

型号	K-16320T-M	K-16320T-MC05
电源	2节7号碱性电池 (AAA x 2)	220V 50/60HZ交流电, 需与 K-16306T-NA交流电源盒配合使用
来水口	后接水	
高度(小便器)	642 mm	
宽度	332 mm	
墙面至开口距离	335 mm	
材料	釉面陶瓷	
感应器面板镀层	CP 抛光镀铬	
冲水量	3.0升	
包括产品	内装电池的电子感应冲水阀、挂钩、进出水配件及落水	内装使用交流电的电子感应冲水阀、挂钩、进出水配件及落水
推荐产品	K-16306T-NA交流电源盒	
符合标准	达到或超过美国ASME A112.19.6-1995和A112.19.2M-1998标准 产品尺寸可能在其公差允许范围内略有调整	
备注	本产品只提供白色(0)	

产品尺寸图:(单位:毫米)



K-16320T