

产品规格:

型号	K-2477T-1	K-2477T-4	K-2477T-8
安装方式	柱式		
龙头安装孔#	单孔	4寸孔距	8寸孔距
外尺寸	550 × 450 × 857 mm		
脸盆内径	464 × 285 × 161 mm		
包括脸盆/立柱	K-2478T-1/K-2019T	K-2478T-4/K-2019T	K-2478T-8/K-2019T
材料	釉面陶瓷		
符合标准	达到或超过美国ASME A112.19.2标准，产品尺寸可能在其公差允许范围内略有调整		
可选用配件			
龙头	单孔龙头	4寸龙头	8寸龙头
款式变化			
相应套间	帕蒂欧套间		
备注	本产品只提供白色(0)		

#尺寸仅供参考，可能会因P弯、龙头、角阀及供水管而改变。

产品尺寸图: (单位:毫米)

