科革力。KOHLER。

玛尔戈(恒温)挂墙式浴缸花洒龙头

MARGAUX™ K-72625T-9/K-72627T-9


产品规格:

型号	伸长#	包括配件	表面处理
玛尔戈恒温挂墙式浴缸花洒龙头			
K-72625T-9	237mm	包括长237mm出水嘴、恒温阀芯、把手、 起泡器、分水器、沁雨多功能手持花洒、 软管、花洒托架、离心接头、装饰罩	抛光镀铬 (-CP)
玛尔戈挂墙式浴缸花洒 龙头			
K-72627T-9	237mm	包括长237mm出水嘴、阀芯、把手、 起泡器、分水器、沁雨多功能手持花洒、 软管、花洒托架、离心接头、装饰罩	抛光镀铬 (-CP)

#伸长: 出水孔至龙头开孔中心的距离

产品尺寸图:(单位:毫米)

Reference Value UNIT: mm 参考值 单位:毫米



K-72625T-9/K-72627T-9