


Features

- Acrylic and reinforced with fiberglass
- Drop-in
- Includes pop-up drain and overflow
- Adjustable feet
- Coordinates with Presqu'ile suite
- 1850 x 900 x 540 mm

BATH

K-6060X



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2
- IAPMO/UPC
- TIS 2141-2546

Colors/Finishes

- 0: White

Accessories:

- CP: Polished Chrome

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-6060X	Presqu'ile plain bath	0

Product Specification:

The Presqu'ile bath shall be 1850 mm in length, 900 mm in width, and 540 mm in height. Bath shall be made of acrylic and reinforced with fiberglass. Bath shall be drop-in installation. Bath shall have adjustable feet. Bath shall be coordinating Presqu'ile Suite. Bath shall include pop-up drain and overflow. Bath shall be Kohler Model K-6060X-_____.

PRESQU'ILE


Technical Information

Fixture*:	
Basin area:	
Basin area bottom	1018 x 536 mm
Basin area top	1500 x 696 mm
To overflow:	
Water depth	321 mm
Capacity	200 liters
Drain hole	ø38 mm (1-1/2")
Overflow hole	ø52 mm
Weight	25 kg
*Approximate measurements for comparison only.	

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.
 Floor support under bath must provide for a minimum of 300 kg/square meter loading.
 Consult local and national codes for minimum air gap requirements when installing a spout on the faucet deck.

Dimensions are approximate.
 Unit: mm




Product Diagram

คุณลักษณะ

- อะคริลิคเสริมใยแก้ว
- แบบฝัง
- พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและท่อน้ำล้น
- ขาดังปรับระดับได้
- เหมาะสำหรับชุดเพรสคิวล์
- 1850 x 900 x 540 มม.

อ่างอาบน้ำ K-6060X



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ANSI Z124.1.2
- IAPMO/UPC
- มอก. 2141-2546

สี/วัสดุเคลือบผิว

- 0: สีขาว

ส่วนประกอบอื่นๆ:

- CP: สีโครมเงา

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-6060X	อ่างอาบน้ำ รุ่น เพรสคิวล์	0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

อ่างอาบน้ำเพรสคิวล์มีขนาดยาว 1850 มม. กว้าง 900 มม. และสูง 540 มม. ซึ่งผลิตจากวัสดุอะคริลิคเสริมใยแก้ว อ่างอาบน้ำติดตั้งแบบฝัง มีขาดังปรับระดับได้ อ่างอาบน้ำนี้เหมาะกับชุดเพรสคิวล์ อ่างอาบน้ำพร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและท่อน้ำล้น อ่างอาบน้ำรุ่นนี้คือ อ่างอาบน้ำโคห์เลอร์รุ่น K-6060X-_____.

เพรสคิวล์

ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์*:	
พื้นที่อ่างอาบน้ำ:	
พื้นที่ด้านล่าง	1018 x 536 มม.
พื้นที่ด้านบน	1500 x 696 มม.
ระดับน้ำล้น:	
ระดับน้ำลึก	321 มม.
ความจุน้ำ	200 ลิตร
รูท่อน้ำทิ้ง	Ø38 มม. (1-1/2")
รูท่อน้ำล้น	Ø52 มม.
น้ำหนัก	25 กิโลกรัม
*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น	

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง




ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย

300 กก./ตร.ม.

เมื่อติดตั้งก๊อกน้ำบนเคาน์เตอร์ ให้ตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐานของระบบสุขาภิบาลแต่ละประเทศ

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์