


### Features

- Brass construction
- Dual control wall-mounted
- 202 mm spout reach from wall
- Includes valve and click drain
- Lever handles

### WALL-MOUNT LAVATORY FAUCET K-14602X



### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2067-2552

### Colors/Finishes

- CP: Polished Chrome

### Accessories:

- CP: Polished Chrome

### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-14602X-4	Loure Wall-Mount lavatory faucet	CP

### Product Specification:


The wall-mount lavatory faucet shall be made of brass construction. Product shall be dual control wall-mounted. Product shall feature a 202 mm spout reach from wall. Product shall include valve and click drain. Product shall have lever handles. Faucet shall be Kohler Model K-14602X-4-CP.

# LOURE

## Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.  
Unit: mm.




## Product Diagram

## คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วาล์วเปิด-ปิด สองข้างแบบติดผนัง
- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 202 มม.
- พร้อมวาล์ว และสะดืออ่างล้างหน้าแบบกด
- มือบิดแบบก้านโยก

## ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง K-14602X-4



## มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2067-2552

## สี/วัสดุเคลือบผิว

- CP: สีโครมเงา

## ส่วนประกอบอื่นๆ:

- CP: สีโครมเงา

## รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-14602X-4	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รุ่น ลิ้วร์	CP

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์:


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนังผลิตจากทองเหลือง ก๊อกน้ำมีวาล์วเปิด-ปิด สองข้างแบบติดผนัง ก๊อกน้ำมีระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 202 มม. ก๊อกน้ำพร้อมวาล์วและสะดืออ่างล้างหน้าแบบกด ก๊อกน้ำพร้อมมือบิดแบบก้านโยก ก๊อกน้ำรุ่นนี้คือ ก๊อกน้ำโคห์เลอร์ รุ่น K-14602X-4-CP.

# ลั้วร์

## ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.



## ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

ก๊อกลงอ่างล้างหน้าแบบติดตั้ง รูน ลั้วร์  
หน้า 4/4  
1114585-X4-B

**KOHLER**<sup>®</sup>