

### Features

- Brass construction
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- Extended lever handle
- Directionally adjustable, laminar-flow aerator
- Includes flexible G1/2" supply hoses and pop-up drain
- 8" (203 mm) centers
- 148 mm spout reach

## WIDESPREAD LAVATORY FAUCET K-97352T



### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2067-2552
- EN 200-2008
- GB 18145-2014


### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-97352T-4	Avid widespread lavatory faucet	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome <input type="checkbox"/> TT: Titanium

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative




**Flow Curve**

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



### Product Diagram

### คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- พร้อมเซรามิกวาล์วกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- มือบิดแบบก้านโยก
- ปากก๊อกปรับทิศทางได้ สายน้ำสัมผัสอ่อนนุ่ม
- พร้อมสายน้ำขนาด G1/2" และสะดืออ่างล้างหน้าแบบบ๊อบอัพ
- เซ็นเตอร์ 8" (203 มม.)
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 148 มม.

### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2067-2552
- EN 200-2008
- GB 18145-2014


### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-97352T-4	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8" รุ่นอะวิต	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> TT: โททาเนียม

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน




กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์