

### Features

- 3-function handshower
- 110 mm spray-plate diameter
- Includes 1.5 m shower hose
- Includes handshower bracket with angle adjustment

### HANDSHOWER SET

## K-76367T

## ALSO K-76368T



### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GBT 23447-2009


### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-76367T	Renew multi-function handshower with hose and bracket-organic design	CP: Polished Chrome
K-76368T	Renew multi-function handshower with hose and bracket-geometric design	CP: Polished Chrome

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative



**Flow Curve for K-76367T**




**Flow Curve for K-76368T**

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



### Product Diagram

### คุณลักษณะ

- หัวฝักบัวปรับน้ำได้ 3 ระดับ
- หัวฝักบัวขนาด 110 มม.
- พร้อมสายฝักบัวยาว 1.5 เมตร
- พร้อมขอแขวนฝักบัวปรับระดับ

### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GBT 23447-2009

### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


## ชุดฝักบัวสายอ่อน K-76367T และ K-76368T




### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-76367T	ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่นรีโนว-ออกานิค	CP: สีโครมเงา
K-76368T	ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่นรีโนว-จีโอ	CP: สีโครมเงา

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน



กราฟแสดงอัตราการไหล สำหรับ K-76367T




กราฟแสดงอัตราการไหล สำหรับ K-76368T

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์