


## CANDRE FLAT WALL MIRROR (FWMCD) INSTALLATION INSTRUCTIONS



### General Notes

Unpack the mirror and check the box for all hardware and loose parts as follows:

- Mirror
- Hardware Bag

Be sure you have all the contents listed above and in the **Parts List** on page 2.

Save these instructions for future use and reference.

An improper installation voids the warranty. Installed mirrors cannot be returned.

If you experience any problems with your mirror, contact your dealer or Robern directly.

**Robern • 701 N. Wilson Ave • Bristol, PA 19007  
1-800-877-2376 • FAX 1-215-826-9666**

*Limited Warranty — One Year Term (see page 2)*

### Installing the Mirror


**NOTE:** The mirror can be hung in either Portrait or Landscape mode.



1. Select the mirror location and mark the outside dimensions of the mirror on the wall.
2. Determine the placement of the two "Z" clips (see Figure A). The installed clips should be located:
  - 6 1/4" (158.75 mm) down from the top of the mirror to the top of the portion of the clip with the hole in it.
  - 6 1/4" (158.75 mm) in from the right side of the mirror to the right side of the clip (for the right "Z" clip) and 6 1/4" in from the left side of the mirror to the left side of the clip (for the left "Z" clip).
3. Install the two "Z" clips using the supplied washers and SS674 10 X 2" (50.8 mm) screws.



**NOTE:** You must use the supplied plastic anchors when there is no wall stud at the "Z" clip location. See Poly-set Anchor Instructions on page 2.

4. Peel the paper backing from one side of the 2" X 2" (50.8 mm) double-sided adhesive pads and adhere the pads to the back inside corners of the glass part of the mirror (not the frame) as shown in Figure B.
5. Hang the mirror on the "Z" clips (see Figure B for location of hanging bars). If the mirror needs to be repositioned slightly, adjust the "Z" clips up or down until the mirror is level.
6. Tilt the bottom of the mirror out slightly and peel the backing paper from the other side of the adhesive pads. Push the mirror against the wall firmly until the pads stick to the wall as shown in Figure C.




**Figure A**

**Figure B**



**Figure C**

## Poly-set Anchor Instructions for Hollow Walls

1. Drill 9/32" (7.1 mm) hole and insert anchor until flange is flush.  

2. Insert #10 X 2" (50.8 mm) SMS/Wood screw through bracket and anchor. Continue to turn screw to fully expand the anchor.

## Cleaning and Care

**NOTE:** Under no circumstances should an ammonia-based cleaner be used on mirrors.

When cleaning the mirror surface use only a lint-free polishing cloth for cleaning. To remove stubborn stains slightly dampen the cloth with water or rubbing alcohol.


When cleaning the metal frame used only a damp cloth.

**NOTE:** Do not use abrasive cleansers on any part of the mirror.

## Parts List


### 1. Mirror

Refer to Model Number designations to determine which mirror was ordered.


  


### 2. Hardware Bag [BAGR\*] • Contains the Following:

#### 2 "Z" Clips [R027011HM\*]




#### 2 Plastic Anchors [SS680\*]



#### 2 Washers [SS164\*]



#### 2 SMS/Wood Screws #10 X 2" (50.8 mm) [SS674\*]



#### 2 Adhesive Pads [SS162\*]



\* Item Part Number

## Limited Warranty One Year Term


ROBERN warrants to the original purchaser that, it will, at its election repair, replace, or make appropriate adjustment to products made by this company shown to have significant defects in material or workmanship which are reported to ROBERN in writing within one (1) year from the date of delivery. ROBERN is not responsible for installation costs.

The warranty is void in the event the product is damaged in transit, or if damage or failure is caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, damage in an accident, improper maintenance, or any repairs other than those authorized by ROBERN. At the expiration of the one year warranty period, ROBERN shall be under no further obligation under any warranty, expressed or implied, including the implied warranty of merchantability.

ROBERN shall not be liable for any consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of its products. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Any liability against ROBERN under any implied warranty, including the warranty of merchantability, is expressly limited to the terms of this warranty. Permission to return any merchandise under this warranty must be authorized by ROBERN and returned prepaid by the purchaser. Claims under this warranty should be sent directly to your dealer.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LE MIROIR MURAL PLAT CANDRE



### Notes générales

Déballez le miroir et vérifiez si la boîte contient toute la quincaillerie et les pièces détachées suivantes :

- Miroir
  - Sac de quincaillerie
- Assurez-vous d'avoir tout le contenu décrit ci-dessus et celui figurant sur la **Liste des pièces détachées** à la page 4. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure et à titre de référence. Une installation inexacte annule la garantie. Les miroirs ayant déjà été montés ne peuvent être retournés.

Pour tout problème relié à votre miroir, veuillez joindre votre marchand ou Robern directement.

**Robern • 701 N. Wilson Ave • Bristol, PA 19007**

**1-800-877-2376 • FAX 1-215-826-9666**

*Garantie limitée – Durée d'un an (voir page 4)*

### Effectuer le montage du miroir


**NOTE :** Le miroir peut être suspendu soit à la verticale ou à l'horizontale.



1. Choisissez l'emplacement du miroir et marquez les dimensions externes du miroir sur le mur.
2. Définissez l'emplacement des deux agrafes en «Z» (voir schéma A). Les agrafes devraient être posées à l'endroit suivant :
  - à une distance de 6 1/4" (158,75 mm) vers le bas, entre la partie supérieure du miroir et la partie supérieure de l'agrafe contenant un trou.
  - à une distance de 6 1/4" (158,75 mm) vers l'intérieur, entre le côté droit du miroir et le côté droit de l'agrafe (pour l'agrafe en «Z» de droite) et à une distance de 6 1/4" vers l'intérieur, entre le côté gauche du miroir et le côté gauche de l'agrafe (pour l'agrafe en «Z» de gauche).
3. Mettez les deux agrafes en «Z» en place à l'aide des rondelles et des vis SS674 #10 de 2" (50,8 mm) fournies.

**NOTE :** Vous devez utiliser les dispositifs d'ancrage en plastique fournis lorsqu'il n'y a aucun poteau mural à l'endroit où sera posée l'agrafe en «Z». Voir les instructions pour le montage des dispositifs d'ancrage Poly en page 4.

4. Pelez l'endos de papier à partir d'un des côtés des pelotes adhésives à double face de 2" X 2" (50,8 mm) et collez les pelotes aux coins intérieurs arrière de la partie vitrée du miroir (et non au cadre) tel qu'indiqué dans schéma B.
5. Suspendez le miroir aux agrafes en «Z» (voir schéma B pour l'emplacement des tringles). Si le miroir doit être légèrement repositionné, réglez les agrafes en «Z» vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le miroir soit de niveau.
6. Soulevez légèrement le bas du miroir et pelez l'endos de papier du deuxième côté des pelotes adhésives. Pressez fermement le miroir sur le mur jusqu'à ce que les pelotes collent au mur tel qu'indiqué dans schéma C.




**Schéma A**

**Schéma B**




**Schéma C**



## Instructions des fixations poly pour les murs creux

- Percez un trou de 9/32" (7,1 mm) et insérez la fixation jusqu'à ce que la collerette d'encastrement soit égale au mur.
- Insérez une vis en bois/plastique SMS #10 de 2" (50,8 mm) dans le support et la fixation. Tournez la vis afin d'obtenir l'expansion complète de la fixation.



## Nettoyage et entretien

**NOTE :** Vous ne devez en aucun cas utiliser un nettoyant à base d'ammoniac sur les miroirs.

Pour nettoyer la surface miroir, utilisez seulement un chiffon à lustrer non pelucheux. Pour enlever les taches tenaces, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau ou de l'alcool à friction.


Pour nettoyer le cadre de métal, utilisez seulement un chiffon humide.

**NOTE :** Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs sur aucune partie du miroir.

## Liste des pièces détachées


### 1. Miroir

Référez-vous aux désignations du numéro de modèle afin de définir quel miroir a été commandé.




### 2. Sac de quincaillerie [BAGRF\*] • Contient les pièces suivantes :

2 agrafes en «Z» [R027011HM\*]




2 dispositifs d'ancrage en plastique [SS680\*]



2 rondelles [SS164\*]



2 vis en plastique S/MS / bois #10 de 2" (50.8 mm) [SS674\*]



2 pelotes adhésives [SS162\*]



\* Numéro d'article de la pièce

## Garantie limitée d'une durée d'un an


ROBERN certifie à l'acheteur initial qu'il, selon l'obligation d'opter, réparera, remplacera ou effectuera les réglages adéquats des produits fabriqués par cette compagnie présentant des défauts majeurs reliés aux matériaux ou à la fabrication ayant été signalés à ROBERN par écrit à l'intérieur d'un (1) an suivant la date de livraison. ROBERN n'est pas responsable des coûts reliés au montage.

La garantie est nulle advenant l'endommagement du produit en cours de route, ou si les dommages ou la défaillance découlent d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, d'un usage irrégulier, d'un montage inadéquat, d'un endommagement lors d'un accident, d'un entretien inadéquat ou de toute réparation effectuée sans le consentement de ROBERN. Au terme de la garantie d'un an, ROBERN ne sera pas tenu responsable sous aucune garantie, formelle ou tacite, incluant la garantie tacite de la qualité marchande.

ROBERN ne sera pas tenu responsable de tout dommage indirect découlant ou relié à l'utilisation ou le rendement de ses produits. Certains états ne permettent pas les limitations ayant trait à la durée d'une garantie tacite ou ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, c'est pourquoi la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner.

Toute responsabilité de la part de ROBERN conformément à toute garantie tacite, incluant la garantie de la qualité marchande, est formellement limitée aux conditions de cette garantie. Le retour de toute marchandise conformément à cette garantie doit être fait avec le consentement de ROBERN et doit être acquitté à l'avance par l'acheteur. Toute demande de réclamation conformément à cette garantie devrait être acheminée directement à votre détaillant.

## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL ESPEJO CANDRE PLANO PARA PARED



### Notas generales

Desempaque el espejo y revise la caja para ver si no se quedaron adentro las siguientes herramientas y partes sueltas:

- Espejo
- Bolsa de herramientas

Asegúrese de tener todos los contenidos mencionados anteriormente y en la Lista de Partes en la página 6.

Conserve estas instrucciones para uso y referencia futura. Una instalación inadecuada invalida la garantía. Los espejos instalados no se pueden devolver. Si usted tiene algún problema con su espejo, póngase en contacto directamente con su distribuidor de Robern.

**Robern • 701 N. Wilson Ave • Bristol, PA 19007**

**1-800-877-2376 • FAX 1-215-826-9666**

*Garantía Limitada - Periodo de un año (vea la página 6)*


### Instalación del espejo

**NOTA:** El espejo se puede colgar de forma Vertical u Horizontal

1. Seleccione la ubicación del espejo y marque las dimensiones externas del espejo sobre la pared.
2. Determine la colocación de los dos sujetadores en "Z" (vea la Figura A). Los sujetadores instalados deben estar ubicados:
  - 6 1/4" (158.75 mm) hacia abajo de la parte superior del espejo hasta la parte superior de la porción del sujetador con un agujero en éste.
  - 6 1/4" (158.75 mm) hacia adentro del lado derecho del espejo hasta el lado derecho del sujetador (para el sujetador en "Z" derecho) y 6 1/4" hacia adentro del lado izquierdo del espejo hacia el lado izquierdo del sujetador (para el sujetador en "Z" izquierdo).
3. Instale los dos sujetadores en "Z" usando las arandelas proporcionadas y los tornillos SS674 10 X 2" (50.8 mm).


**NOTA:** Usted debe usar los anclajes de plástico que se proporcionaron cuando no haya taquete en la ubicación del sujetador en "Z". Vea las Instrucciones del anclaje Poly-set en la página 6.

4. Despegue el papel de la parte de atrás de una de las almohadillas adhesivas de 2" X 2" (50.8 mm) con doble cara y pegue las almohadillas a las esquinas internas de la parte de vidrio del espejo (no el marco) como se muestra en la Figura B.
5. Cuelgue el espejo en los sujetadores en "Z" (vea la Figura B para conocer la ubicación de las barras de sostén). Si se necesita reposicionar ligeramente el espejo, ajuste los sujetadores en "Z" hacia arriba o hacia abajo hasta que el espejo esté nivelado.
6. Incline la parte inferior del espejo hacia afuera y despegue el papel de la parte de atrás del otro lado de las almohadillas adhesivas. Empuje el espejo sobre la pared firmemente hasta que las almohadillas se peguen a la pared como se muestra en la Figura C.




**Figura A**

**Figura B**




**Figura C**



## Instrucciones del Anclaje Poly-set para Paredes Huecas

1. Haga un agujero de 9/32" (7.1 mm) e inserte el anclaje hasta que la brida esté al ras.
2. Inserte un tornillo para madera del #10 X 2" (50.8 mm) SMS a través de la abrazadera y anclaje. Continúe girando el tornillo para expandir completamente el anclaje.



## Limpieza y cuidado

**NOTA:** Bajo ninguna circunstancia se debe usar un limpiador a base de amoniaco sobre los espejos.

Al limpiar la superficie del espejo sólo use un trapo para pulir que no deje pelusa al limpiar. Para quitar las manchas difíciles, humedezca ligeramente el trapo con agua o con alcohol.


Al limpiar el marco de metal, sólo use un trapo húmedo.

**NOTA:** No use limpiadores abrasivos sobre ninguna parte del espejo.

## Lista de partes


### 1. Espejo

Consulte las designaciones del número de modelo para determinar qué espejo se pidió.




### 2. Bolsa de herramientas [BAGRF\*] • Contiene lo siguiente:

2 Sujetadores en "Z" [R027011HM\*]




2 Anclajes de plástico [SS680\*]



2 Arandelas [SS164\*]



2 Tornillos de madera/SMS del #10 X 2" (50.8 mm) [SS674\*]



2 Almohadillas adhesivas [SS162\*]



\* Número de parte del artículo

## Garantía Limitada Término de Un Año

ROBERN garantiza al comprador original que, a opción de ROBERN, reparará reemplazará o hará los ajustes necesarios a los productos fabricados por esta compañía que muestren que tienen defectos importantes en los materiales o en la mano de obra y que se informen a ROBERN por escrito dentro de un (1) año a partir de la fecha de entrega. ROBERN no es responsable de los costos de la instalación.

La garantía está anulada si el producto se daña durante el transporte, o si el daño o la falla son causados por el abuso, el uso incorrecto, el uso anormal, una instalación deficiente, daños en un accidente, mantenimiento incorrecto, o reparaciones además de las aquellas autorizadas por ROBERN. Una vez expirado el período de garantía de un año ROBERN no estará bajo ninguna obligación adicional bajo ninguna garantía, expresa ni implícita, incluyendo la garantía implícita de comercialización.

ROBERN no será responsable de ningún daño consecuente que surja de o en conexión con el uso o el rendimiento de sus productos, algunos estados no permiten limitaciones con respecto a la duración de una garantía de una garantía implícita o no permiten la exclusión de ni la limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que la limitación o exclusión de más arriba no se aplique a usted.

Cualquier responsabilidad contra ROBERN bajo cualquier garantía implícita, incluyendo la garantía de comercialización, está expresamente limitada a los términos de esta garantía. La autorización para retornar cualquier mercadería bajo esta garantía debe ser aprobada por ROBERN y el retorno debe ser prepagado por el comprador. Los reclamos sobre esta garantía se deberán enviar directamente a su distribuidor.