

*Entice*TM
MAGNIFICATION MIRROR

robern®

DESIGNED & ENGINEERED
BRISTOL, PA U.S.A.

M SERIES

PRECISE DESIGN. INFINITE POSSIBILITY . . .

Welcome to the Robern® M Series cabinet collection. The M Series collection is now a core part of your styling space, and you can personalize it to fit your needs. With exceptional quality and premium features, M Series brings luxurious design to life.

robern®

TABLE OF CONTENTS

INCLUDED WITH YOUR MIRROR **03 - 04**

BENEFITS & FEATURES **05 - 08**

INSTALLING AND CHARGING **09 - 10**

OPERATING YOUR MIRROR **11**

MAGNETIC AREA **12**


CARE & CLEANING **13**

CONTACTS **14**


INCLUDED WITH YOUR MIRROR

Entice™

Model Number:
ENTICE




Entice Magnification Mirror




USB Cord

Entice™ with
Charging Dock

Model Number:
ENTICEDOCK



Entice Magnification Mirror
with Inductive Charging Dock



USB Cord



BENEFITS & FEATURES

ADJUSTABLE POSITIONING

Adjustable height and angle allow for perfect positioning for styling tasks. Attaches to a prespecified area on the inside door of your M Series cabinet.





LED TASK LIGHTING

5x magnification mirror is paired with LED task lighting that has three brightness settings.

BENEFITS & FEATURES

INDUCTIVE CHARGING

Inductive charging dock recharges and safely stores the Entice™ magnification mirror. Connect the dock to the USB port inside your electrified M Series cabinet.




PORTABLE

Entice™ magnification mirror uses a rechargeable battery and can be used outside of your M Series cabinet. Place on a vanity table or carry it with you for styling when and where you go. Use the USB cord to recharge your mirror.




INSTALLING THE CHARGING DOCK *(optional)*




ATTACH TO THE ACCESSORY RAIL

- 1A.** Open both wings outwards using the tabs on the bottom of the charging dock.
- 1B.** Angle the dock at 60 degrees. Then insert the aluminum flange, centrally located on the back of the dock, into the groove of the M Series accessory rail. Pivot the front of the dock downward into place.



SECURE THE DOCK IN PLACE

- 2.** Position the charging dock in a convenient location along the accessory rail. Slide both wings down to secure the charging dock into place.



PLUG IN THE CHARGING DOCK

- 3.** Using the supplied USB cord, plug the micro end into the charging dock. Then plug the standard end into a USB outlet, located along the bottom of your M Series electrical shelf.

CHARGING YOUR MIRROR

INDUCTIVE CHARGING DOCK

Place your Entice magnification mirror onto the installed charging dock to begin charging. A steady green indicator will light when Entice is fully charged.

USB CORD CHARGING

Plug the micro end into Entice magnification mirror, then plug the standard end into a powered USB outlet or USB power adapter (not included).

LED CHARGING INDICATOR

The LED charging indicator is visible in the frosted area on the front of the mirror.

Steady Green = Fully Charged

Flashing Green = Charging

Flashing Red = Battery Low



OPERATING YOUR MIRROR

BUTTON OPERATION WHILE ATTACHED TO DOOR

Entice™ magnification mirror will illuminate when attached to the magnetic area on the interior of the door.

Press the button on the back of the magnification mirror to select your desired brightness setting. HIGH-MEDIUM-LOW

Entice magnification mirror will turn itself off when it is removed from the door. You may adjust the brightness settings at any time while the mirror is positioned on the door.

BUTTON OPERATION WHILE IN HAND

Press the button on the back of the magnification mirror to turn the task lights on. Press the button again to select your desired brightness setting.

ON-HIGH-MEDIUM-LOW-OFF

Note: After a period of inactivity, the Entice magnification mirror will power down to conserve the battery.


Note: The Entice magnification mirror stores the current light level intensity and will retain that light level when switched back on.



MAGNETIC AREA

USING THE HANDS-FREE MIRROR

Your M Series cabinet was designed to maximize your grooming space. The magnetic area on the inside of the door holds the Entice™ magnification mirror at a customizable eye level. See the magnetic area below.



STORING YOUR MAGNIFICATION MIRROR

When not using the magnifying mirror, store the mirror safely on the bottom shelf or (if using the inductive charging dock) place on dock. This allows the cabinet door to close without the mirror coming in contact with the glass shelves.



CARE & CLEANING

Entice™ magnification mirror is constructed of mirrored glass and other high-quality materials. Handle with care.

Do not use Entice magnification mirror in the shower. Do not submerge in water.

Use only a soft damp cloth to clean. When cleaning, spray the cloth, not the mirror. A 50/50 solution of water and isopropyl alcohol is recommended for cleaning the mirror. **Ammonia or vinegar-based cleaners can damage the mirror.**

CONTACTS

CUSTOMER SERVICE

1.800.877.2376

robern.customerservice@robern.com

ROBERN

701 NORTH WILSON AVENUE

BRISTOL, PA 19007

LIMITED ONE-YEAR TERM

Robern warrants to the original purchaser that, it will, at its election repair, replace or make appropriate adjustment to products made by this company shown to have significant defects in material or workmanship which are reported to Robern in writing within one (1) year from the date of delivery. Robern is not responsible for installation costs. The warranty is void in the event the product is damaged in transit, or if damage or failure is caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, damage in an accident, improper maintenance, or any repairs other than those authorized by Robern. At the expiration of the one year warranty period, Robern shall be under no further obligation under any warranty, expressed or implied, including the implied warranty of merchantability. Robern shall not be liable for any consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of its products. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any liability against Robern under any implied warranty, including the warranty of merchantability, is expressly limited to the terms of this warranty. Permission to return any merchandise under this warranty must be authorized by Robern and returned prepaid by the purchaser. Claims under this warranty should be sent directly to your dealer. ©2015 by Robern, Inc. All rights reserved.

PACEMAKER WARNING



Strong magnet! Can be harmful to pacemaker wearers and others with medical implants.

M SERIES

CONCEPTION PRÉCISE. POSSIBILITÉ INFINIE. . .

Bienvenue sur le Robern® M Series collection du cabinet.
La collection M Series est maintenant une partie de votre style de base espace, et vous pouvez le personnaliser en fonction de vos besoins. Avec des caractéristiques de qualité et de primes exceptionnelles, M Series apporte un design luxueux à la vie.

robern®

TABLE DES MATIÈRES

INCLUS AVEC VOTRE MIROIR **17 - 18**

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES **19 - 22**

INSTALLÉ ET CHARGÉ **23 - 24**

UTILISER VOTRE MIROIR **25**

ZONE MAGNÉTIQUE **26**


ENTRETIEN ET NETTOYAGE **27**

CONTACTS **28**


INCLUS AVEC VOTRE MIROIR

Entice™

Numéro de modèle:
ENTICE




Entice miroir grossissant




corde USB

Entice™ avec
Charging Dock

Numéro de modèle:
ENTICEDOCK



Entice miroir grossissant
with avec inductif quai de
chargement



corde USB



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

POSITIONNEMENT RÉGLABLE

Réglable en hauteur et l'angle permettent un positionnement parfait pour les tâches de style. Se fixe à une zone prédéfinie sur la porte à l'intérieur de votre armoire M Series.





GROUPE ÉCLAIRAGE LED

5x miroir de grossissement est jumelé avec la tâche d'éclairage LED qui dispose de trois les paramètres de luminosité.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

CHARGE INDUCTIVE

Inductif quai de chargement recharge et en toute sécurité stocke le miroir d'agrandissement Entice™. Connectez le Dock dans le port USB à l'intérieur de votre armoire M Series électrifiée.




PORTABLE

Entice™ miroir d'agrandissement utilise une batterie rechargeable et peut être utilisé en dehors de votre armoire M Series. Placez sur une table de vanité ou de l'emporter avec vous pour le style quand et où vous allez. Utilisez le cordon USB pour recharger votre miroir.



INSTALLATION DU QUAI DE CHARGEMENT


(optionnel)



FIXER AU RAIL DE ACCESSOIRE


1A. Ouvrez les deux ailes vers l'extérieur en utilisant les onglets sur le bas de la station de charge.

1B. Angle le quai à 60 degrés. Insérez ensuite la bride en aluminium, situé sur l'arrière de la station, dans la rainure de l'accessoire rail M Series. Faites pivoter l'avant de la station d'accueil à la baisse en place.



SECURE THE PLACE DANS DOCK

2. Placez la station de charge dans un emplacement idéal le long du rail accessoire. Faites glisser les deux ailes pour fixer le quai de chargement en place.



PLUG SUR LE CHARGEUR

3. En utilisant le cordon USB fourni, branchez l'extrémité micro dans la station de charge. Ensuite, branchez la fin norme dans une prise USB, située le long du bas de votre étagère électrique M Series.

CHARGE VOTRE MIROIR

INDUCTIF QUAI DE CHARGEMENT

Placez votre miroir de grossissement Entice sur le quai de chargement installé pour commencer à charger. Un indicateur vert fixe se allume lorsque Entice est complètement chargée.

CORDE USB CHARGE

Branchez l'extrémité micro dans Entice miroir de grossissement, puis branchez l'extrémité la norme dans une prise USB ou un adaptateur d'alimentation sous tension (non inclus).

INDICATEUR DE CHARGE À LED

L'indicateur de charge à LED est visible dans la zone dépoli sur la face du miroir.

Stable verte = Complètement chargé

Clignotant verte = Charge

Clignotant Rouge = Batterie faible



UTILISER VOTRE MIROIR

FONCTIONNEMENT DU BOUTON ALORS QU'IL ÉTAIT ATTACHÉ À PORTE

Entice™ miroir de grossissement illuminera lorsqu'il est attaché à la zone magnétique à l'intérieur de la porte.

Appuyez sur le bouton situé à l'arrière du miroir de grossissement pour sélectionner le réglage de la luminosité souhaitée. ÉLEVÉ-MOYEN-FAIBLE

Entice miroir de grossissement va se désactiver quand il est retiré de la porte. Vous pouvez régler les paramètres de luminosité à tout moment tandis que le miroir est positionné sur la porte.

FONCTIONNEMENT DU BOUTON TOUT EN MAIN

Appuyez sur le bouton sur le dos de la miroir de grossissement pour mettre la tâche allume. appuie sur le bouton nouveau pour sélectionner votre choix réglage de luminosité.

ALLUMER-ÉLEVÉ-MOYEN-FAIBLE-DE

Note: Après une période d'inactivité, la Entice miroir de grossissement va alimenter pour économiser la batterie.


Note: Le grossissement Entice miroir stocke la lumière actuelle niveau d'intensité et conservera que niveau de luminosité lors rallumé.



ZONE MAGNÉTIQUE

UTILISATION DU MIROIR MAINS LIBRES

Votre armoire M Series a été conçu pour maximiser votre espace de toilettage. La zone magnétique à l'intérieur de la porte maintient le miroir de grossissement Entice™ au niveau de l'oeil personnalisable. Voir ci-dessous la zone magnétique.



STOCKER VOTRE MIROIR GROSSISSANT

Lorsqu'ils ne sont pas en utilisant le miroir grossissant, stocker le miroir en toute sécurité sur la tablette inférieure ou (si vous utilisez la méthode inductive Charging Dock) lieu sur le quai. Cela permet à la porte de l'armoire pour fermer le miroir sans entrer en contact avec les étagères en verre.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entice™ miroir d'agrandissement est construite en verre miroir et d'autres matériaux de haute qualité. Manipuler avec soin.

Ne pas utiliser Entice miroir d'agrandissement dans la douche. Ne pas plonger dans l'eau.

Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer. Lors du nettoyage, vaporiser le tissu, pas le miroir. Une solution 50/50 d'alcool isopropylique et de l'eau est recommandé pour nettoyer le miroir. **Ammoniaque ou des nettoyeurs à base de vinaigre peuvent endommager le miroir.**

SERVICE CLIENTS

1.800.877.2376

robern.customerservice@robern.com

ROBERN

701 NORTH WILSON AVENUE

BRISTOL, PA 19007

LIMITÉE À UNE DURÉE D'UN AN

Garantit Robern à l'acheteur original que ce sera, à sa réparation élection, remplacement ou du réglage approprié pour les produits fabriqués par cette compagnie présentant des défauts majeures reliées aux matériaux ou de fabrication qui sont signalés à Robern par écrit dans un (1) an à partir de la date de livraison. Robern est pas responsable des coûts d'installation. La garantie est nulle dans le cas où le produit est endommagé pendant le transport, ou en cas de dommages ou de l'échec est causé par l'abus, l'utilisation anormale, une installation défectueuse, des dommages dans un accident, un mauvais entretien ou les réparations autres que celles autorisées par Robern. A l'expiration de la période de garantie d'un an, Robern sera sous aucune autre obligation en vertu de toute garantie, expresse ou implicite, y compris la garantie implicite de qualité marchande. Robern ne sera pas responsable des dommages indirects découlant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance de ses produits. Certains états ne permettent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner. Toute responsabilité contre Robern en vertu d'une garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande, est expressément limitée aux termes de cette garantie. La permission de retourner toute marchandise vertu de cette garantie doit être autorisée par Robern et retourné port payé par l'acheteur. Les réclamations sous cette garantie doivent être envoyés directement à votre courtier. © 2015 Robern, Inc. Tous droits réservés.

PACEMAKER AVERTISSEMENT



Aimant puissant! Peut être nocif pour les porteurs de stimulateurs cardiaques et d'autres portant des implants médicaux.

M SERIES

DISEÑO PRECISO. POSIBILIDAD INFINITA . . .

Bienvenido a la colección del gabinete Robern® M Series. La colección de la M Series es ahora una parte fundamental de su estilo espacio, y se puede personalizar para que se ajuste a sus necesidades. Con las características excepcionales de calidad y de primera calidad, M Series trae un diseño de lujo a la vida.

robern®

TABLA DE CONTENIDOS

INCLUIDO CON SU ESPEJO **31 - 32**

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS **33 - 36**

INSTALACIÓN Y CARGA **37 - 38**

UTILIZAR SU ESPEJO **39**


ÁREA MAGNÉTICA **40**

CUIDADO Y LIMPIEZA **41**


CONTACTOS **42**

INCLUIDO CON SU ESPEJO

Entice™




Entice Aumentos Espejo




Cable USB

Número de modelo:
ENTICE

Entice™ con
base de carga



Entice Aumentos Espejo
Aumentos Espejo con base de
carga inductiva



Cable USB

Número de modelo
ENTICEDOCK



VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

POSICIONAMIENTO AJUSTABLE

Regulable en altura y ángulo permiten una colocación perfecta para tareas de estilo. Se conecta a un área de pre-especificado en el interior de la puerta de su gabinete de la M Series.





LED TAREA DE ILUMINACIÓN

5x espejo de aumento está emparejado con lámpara LED que tiene de tres ajustes de brillo.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

LA CARGA INDUCTIVA

Inductivo base de carga recarga y segura almacena el espejo de aumento Entice™. Conecte el muelle con el puerto USB en el interior de su gabinete de la M Series electrificada.




PORTÁTIL

Entice™ espejo de aumento utiliza una batería recargable y se puede utilizar fuera de su gabinete de la M Series. Coloque sobre una mesa de la vanidad o llevarlo con usted por el estilo, cuando y donde quiera que vaya. Utilice el cable USB para recargar tu espejo.



INSTALACIÓN DEL MUELLE DE CARGA


(opcional)



COLOCAR AL CARRIL DE ACCESORIOS


1A. Abra las dos alas hacia el exterior usando las pestañas de la parte inferior de la base de carga.

1B. Ángulo de la base en 60 grados. A continuación, inserte la brida de aluminio, situado en la parte posterior de la base, en la ranura del carril accesorio M Series. Gire el frente del muelle hacia abajo en su lugar.



ASEGURE EL LUGAR EN MUELLE

2. Coloque la base de carga en una ubicación conveniente a lo largo del carril accesorio. Deslice ambas alas hacia abajo para asegurar la base de carga en su lugar.



ENCHUFE EN EL MUELLE DE CARGA

3. Utilizando el cable USB suministrado, conecte el extremo micro en el muelle de carga. entonces conecte el extremo estándar a una toma USB, situado en la parte inferior de la plataforma eléctrica M Series.

CARGAR SU ESPEJO

MUELLE CARGA INDUCTIVA

Coloca el espejo de aumento Entice sobre la base de carga instalado para iniciar la carga. Un indicador verde fija se encenderá cuando Entice está completamente cargada.

CABLE DE CARGA USB

Enchufe el extremo micro en Entice espejo de aumento, a continuación, conecte el extremo estándar en un adaptador de corriente de salida USB o USB con alimentación (no incluida).

INDICADOR DE CARGA LED

El indicador de carga LED es visible en el área de esmerilado en la parte frontal del espejo.

Verde Fijo = Completamente cargado
Verde intermitente = Carga
Rojo intermitente = Batería BAJA



UTILIZAR SU ESPEJO

BOTÓN DE FUNCIONAMIENTO MIENTRAS SE ESTÁ CONECTADO A LA PUERTA

Entice™ espejo de aumento se ilumina cuando está conectado a la zona magnética en el interior de la puerta.

Pulse el botón en la parte posterior del espejo de aumento para seleccionar el ajuste de brillo deseado. ALTO-MEDIO-BAJO

Entice espejo de aumento se apagará automáticamente cuando se retira de la puerta. Usted puede ajustar la configuración del brillo en cualquier momento mientras el espejo se coloca en la puerta.

BOTÓN DE FUNCIONAMIENTO, MIENTRAS QUE EN LA MANO

Pulse el botón en la parte posterior de la espejo de aumento para encender la tarea luces encendidas. presiona el boton de nuevo para seleccionar la deseada ajuste de brillo.

ENCENDIDO-ALTO-MEDIO-BAJO-APAGADO

Nota: Después de un período de inactividad, el Entice espejo de aumento la fuerza de voluntad para conservar la batería.

Nota: La ampliación Entice espejo almacena la luz actual nivel de intensidad y retendrá que nivel de luz cuando se vuelve a encender.




ÁREA MAGNÉTICA

USO DEL ESPEJO DE MANOS LIBRES

Su gabinete de la M Series fue diseñado para maximizar su espacio de aseo. El área magnético en el interior de la puerta sostiene el espejo de aumento Entice™ a una altura de los ojos adaptable. Ver el área magnética a continuación.

M Series izquierda con bisagras de puerta



ALMACENAMIENTO DE SU ESPEJO AUMENTO

Cuando no utilice el espejo de aumento, almacenar el espejo de forma segura en el estante inferior o (si se utiliza la carga inductiva muelle) lugar en el muelle. Esto permite que la puerta del armario para cerrar el espejo sin entrar en contacto con los estantes de vidrio.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Entice™ espejo de aumento está construido de cristal de espejo y otros materiales de alta calidad. Tratar con cuidado

No utilice Entice espejo de aumento en la ducha. No lo sumerja en agua.

Utilice sólo un paño suave y húmedo para limpiar. Al limpiar, rocíe el paño, no el espejo. Se recomienda una solución 50/50 de agua y alcohol isopropílico y para la limpieza del espejo. **El amoníaco o limpiadores a base de vinagre puede dañar el espejo.**

SERVICIO AL CLIENTE

1.800.877.2376

robern.customerservice@robern.com

ROBERN

701 NORTH WILSON AVENUE

BRISTOL, PA 19007

LIMITADO PARA UN PERÍODO DE UN AÑO

Robern garantiza al comprador original que, que, a su reparación elección, reemplazar o realizará los ajustes pertinentes a los productos fabricados por esta empresa demostrado tener defectos significativos en los materiales o mano de obra que se informan a Robern por escrito dentro de un (1) año a partir de la fecha de entrega. Robern no es responsable de los costes de instalación. La garantía no es válida en el caso de que el producto se dañe durante el transporte, o si el daño o el fracaso es causado por el abuso, mal uso, uso anormal, instalación defectuosa, daños en un accidente, mantenimiento inadecuado o reparaciones que no sean los autorizados por Robern. A la expiración del período de garantía de un año, Robern estará bajo ninguna obligación adicional bajo ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo la garantía implícita de comerciabilidad. Robern no será responsable por cualquier daño consecuente que surja de o en conexión con el uso o rendimiento de sus productos. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted. Cualquier responsabilidad contra Robern bajo cualquier garantía implícita, incluyendo la garantía de comercialización, está expresamente limitada a los términos de esta garantía. El permiso para devolver cualquier mercancía bajo esta garantía debe ser autorizado por Robern y regresó pagados por el comprador. Las reclamaciones bajo esta garantía deben ser enviados directamente a su distribuidor. © 2015 por Robern, Inc. Todos los derechos reservados.

MARCAPASOS ADVERTENCIA



Imán fuerte! Puede ser perjudicial para personas con marcapasos y otros con implantes médicos.

robern.com