

---

## CONTENTS

- Tools Needed - **2**
- Parts - **2**
- Locating the Mounting Flange - **3**
- Hanging the Mirror - **4**
- Use and Maintenance - **5**
- Warranty - **5**

---

## GENERAL INFORMATION

This instruction manual contains information on how to mount your Robern Craft Series mirror.

Save these instructions for future use and reference. An improper installation voids the warranty. Carefully inspect the mirror for damage prior to installation. Installed products cannot be returned.

If you experience any problems with your Robern product, contact your dealer or Robern directly.

Professional installation is strongly recommended. For your safety, it is recommended that two people hang the fixture. These instructions are provided for your safety. It is important that they are read carefully and completely before installation of the fixture. Check with a professional to ensure your wall can tolerate a fixture weighing 90 lb/ 41 kg. It is imperative that the mirror is mounted into a wall stud.

Limited Warranty — One Year Term


---

## TOOLS NEEDED



---

## PARTS



Pivot Metal Mirror



(8) M5 x 50mm Screws





(8) Wall Anchors




Hex L wrench

## LOCATING THE MOUNTING FLANGE

1. Unpack all parts and place them on a protected work surface.
2. Disassemble hinge assembly into the components shown in the graphic to the right.
3. Refer to the mounting flange requirements (below) making sure that all requirements are met when installing the mounting flange. Robern recommends that both pivot mounts are secured into structural members (stud, internal wall blocking). All mounting screws must be used in mounting flange.
4. Determine the exact location of the fixture and mark the holes on the wall surface using the holes in the mounting flange as a guide. Make sure that the mounting flange is level when securing it to the wall.
5. Use the steel screws (M5 x 40mm) to secure the mounting flange to the wall. Tighten until there is strong resistance. **DO NOT OVERTIGHTEN.**



Robern recommends mounts be positioned over in-wall blocking.



\* Backsplash and faucet not included

robern


© 2021 Robern, Inc. 701 N. Wilson Ave. Bristol, PA 19007 U.S.A.  
800.877.2376 [www.robern.com](http://www.robern.com)

Installation instructions


---

## HANGING THE MIRROR


4. Turn the hinge arm assembly into place using the center threaded hole in the mounting flange.



5. Lift the mirror into place between the two wall arms and insert the mounting bolt thru the wall arm assemblies and into the threaded clip on the mirror.



6. Hand tighten finish caps into mounting bolts.



---

**robern**

© 2021 Robern, Inc. 701 N. Wilson Ave. Bristol, PA 19007 U.S.A.  
800.877.2376 [www.robern.com](http://www.robern.com)

Installation instructions

Part no. CB-209-1410 04/28/2021  
Craft Series: Pivot Metal Mirror

---

## USE AND MAINTENANCE

The mirror is constructed of mirrored glass and metal. Use only a damp cloth to clean. Ammonia or vinegar-based cleaners can damage mirrors.

A 50/50 solution of water and isopropyl alcohol is recommended for cleaning the mirror. A mild detergent may be used on the surface.

When cleaning, spray the cloth, not the mirror. Do not use abrasive cleansers on any part of the product.

No Ammonia  
No Vinegar



---

## WARRANTY

### Limited Warranty One Year Term

ROBERN warrants to the original purchaser that, it will, at its election repair, replace, or make appropriate adjustment to products made by this company shown to have significant defects in material or workmanship which are reported to ROBERN in writing within one (1) year from the date of delivery. ROBERN is not responsible for installation costs. The warranty is void in the event the product is damaged in transit, or if damage or failure is caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, damage in an accident, improper maintenance, or any repairs other than those authorized by ROBERN. At the expiration of the one year warranty period, ROBERN shall be under no further obligation under any warranty, expressed or implied, including the implied warranty of merchantability. ROBERN shall not be liable for any consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of its products. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any liability against ROBERN under any implied warranty, including the warranty of merchantability, is expressly limited to the terms of this warranty. Permission to return any merchandise under this warranty must be authorized by ROBERN and returned prepaid by the purchaser. Claims under this warranty should be sent directly to your dealer.

©2021 ROBERN, INC.  
ALL RIGHTS RESERVED

---

**robern**


© 2021 Robern, Inc. 701 N. Wilson Ave. Bristol, PA 19007 U.S.A.  
800.877.2376 [www.robern.com](http://www.robern.com)

Part no. CB-209-1410 04/28/2021  
Craft Series: Pivot Metal Mirror

## SÉRIE ARTISANALE MIROIR EN MÉTAL PIVOTANT / SERIE DE ARTESANÍA ESPEJO DE METAL PIVOTANTE

Instructions de sécurité importantes - Conservez ces instructions  
Instrucciones importantes de seguridad - Guarde estas instrucciones

CM2436H84  
CM2436H88



### TABLE DES MATIÈRES

Outils Nécessaires - **2**  
Pièce - **2**  
Localisation de la bride de montage - **3**  
Accrochez le miroir - **4**  
Utilisation et Entretien - **5**  
Garantie - **5**

### INFORMATION GÉNÉRALE

Ce manuel d'instructions contient des informations sur la façon de monter votre miroir Robern Craft Series.

Conservez ces instructions pour une utilisation future et référence. Une mauvaise installation annule la garantie. Inspectez soigneusement le miroir pour déceler tout dommage avant l'installation. Les produits installés ne peuvent pas être retournés.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit Robern, contactez votre revendeur ou Robern directement.

L'installation professionnelle est fortement recommandée. Pour votre sécurité, il est recommandé que deux personnes accrochent le luminaire. Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est important qu'ils soient lus attentivement et complètement avant l'installation de l'appareil. Vérifiez auprès d'un professionnel pour vous assurer que votre mur peut tolérer un luminaire pesant 90 lb / 41 kg. Il est impératif que le miroir soit monté dans un montant mural.

Garantie limitée - Durée d'un an

### CONTENIDO

Herramientas Necesarias - **2**  
Partes - **2**  
Ubicación de la bride de montaje - **3**  
Colgando el espejo - **4**  
Uso y Mantenimiento - **5**  
Garantía - **5**

### INFORMACIÓN GENERAL

Este manual de instrucciones contiene información sobre cómo montar su espejo de la serie Craft de Robern.

Guarde estas instrucciones para uso y referencia futuros. Una instalación incorrecta anula la garantía. Inspeccione cuidadosamente el espejo en busca de daños antes de la instalación. Los productos instalados no se pueden devolver.

Si tiene algún problema con su producto Robern, comuníquese con su distribuidor o directamente con Robern.

La instalación profesional es muy recomendada. Por su seguridad, se recomienda que dos personas cuelguen el dispositivo. Estas instrucciones se proporcionan para su seguridad. Es importante que se lean detenidamente y en su totalidad antes de instalar el dispositivo. Consulte con un profesional para asegurarse de que su pared pueda tolerar un accesorio que pese 90 lb / 41 kg. Es imperativo que el espejo esté montado en un montante de pared.

Garantía limitada: plazo de un año


---

## OUTILS NÉCESSAIRES / HERRAMIENTAS NECESARIAS



---


## PIÈCES



Miroir en Métal Pivotant

---

## PIEZAS



Espejo de Metal Pivotante



(8) M5 x 50mm Screws



(8) Wall Anchors



(8) M5 x 50mm Screws



(8) Wall Anchors



Clé hexagonale L



L llave hexagonal

---

**robern**

© 2021 Robern, Inc. 701 N. Wilson Ave. Bristol, PA 19007 U.S.A.  
800.877.2376 [www.robern.com](http://www.robern.com)

Instructions d'installation / Instrucciones de instalación



No. de pièce / Pieza n.° CB-209-1410 4/28/21  
Miroir en Métal Pivotant de la Série Craft /  
Espejo de Metal Pivotante Serie Craft

## EMPLACEMENT DE LA BRIDE DE MONTAGE

1. Déballez toutes les pièces et placez-les sur une surface de travail protégée.
2. Démontez l'ensemble de charnière dans les composants indiqués dans le graphique à droite.
3. Reportez-vous aux exigences de la bride de montage (ci-dessous) en vous assurant que toutes les exigences sont satisfaites lors de l'installation de la bride de montage. Robern recommande que les deux supports de pivot soient fixés dans les éléments structurels (montant, blocage de mur interne). Toutes les vis de montage doivent être utilisées dans la bride de montage.
4. Déterminez l'emplacement exact du luminaire et marquez les trous sur la surface du mur en utilisant les trous de la bride de montage comme guide. Assurez-vous que la bride de montage est de niveau lorsque vous la fixez au mur.
5. Utilisez les vis en acier (M5 x 40 mm) pour fixer la bride de montage au mur. Serrez jusqu'à ce qu'il y ait une forte résistance. **NE PAS TROP SERRER.**

## INSTALACIÓN DE LA BARRA DE MONTAJE

1. Desembale todas las piezas y colóquelas en una superficie de trabajo protegida.
2. Desmonte el conjunto de bisagras en los componentes que se muestran en el gráfico de la derecha.
3. Consulte los requisitos de la brida de montaje (a continuación) y asegúrese de que se cumplan todos los requisitos al instalar la brida de montaje. Robern recomienda que ambos soportes de pivote estén asegurados en miembros estructurales (montante, bloqueo de pared interno). Todos los tornillos de montaje deben usarse en la brida de montaje.
4. Determine la ubicación exacta del accesorio y marque los orificios en la superficie de la pared utilizando los orificios en la brida de montaje como guía. Asegúrese de que la brida de montaje esté nivelada cuando la fije a la pared.
5. Utilice los tornillos de acero (M5 x 40 mm) para asegurar la brida de montaje a la pared. Apriete hasta que haya una fuerte resistencia. **NO APRIETE DEMASIADO.**



robern

© 2021 Robern, Inc. 701 N. Wilson Ave. Bristol, PA 19007 U.S.A.  
800.877.2376 [www.robern.com](http://www.robern.com)


Instructions d'installation / Instrucciones de instalación

No. de pièce / Pieza n.° CB-209-1410 4/28/21  
Miroir en Métal Pivotant de la Série Craft /  
Espejo de Metal Pivotante Serie Craft



## ACCROCHER LE MIROIR

6. Mettez l'assemblage du bras de charnière en place à l'aide du trou fileté central dans la bride de montage.




## COLGANDO EL ESPEJO

6. Gire el conjunto del brazo de la bisagra en su lugar utilizando el orificio roscado central en la brida de montaje.


7. Soulevez le miroir en place entre les deux bras muraux et insérez le boulon de montage à travers les assemblages de bras muraux et dans le clip fileté sur le miroir.

7. Levante el espejo en su lugar entre los dos brazos de la pared e inserte el perno de montaje a través de los ensambles del brazo de la pared y en el clip roscado del espejo.



8. Serrez à la main les capuchons de finition dans les boulons de montage.

8. Apriete a mano las tapas de acabado en los pernos de montaje.



**robern**

© 2021 Robern, Inc. 701 N. Wilson Ave. Bristol, PA 19007 U.S.A.  
800.877.2376 [www.robern.com](http://www.robern.com)

Instructions d'installation / Instrucciones de instalación

No. de pièce / Pieza n.° CB-209-1410 4/28/21  
Miroir en Métal Pivotant de la Série Craft /  
Espejo de Metal Pivotante Serie Craft

## UTILISATION ET ENTRETIEN

Le miroir est construit en verre miroir et en métal. Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer. Les nettoyeurs à base d'ammoniaque ou de vinaigre peuvent endommager les miroirs.

Une solution 50/50 d'eau et d'alcool isopropylique est recommandée pour nettoyer le miroir. Un détergent doux peut être utilisé sur la surface.

Lors du nettoyage, vaporisez le chiffon, pas le miroir. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs sur aucune partie du produit.

Sans ammoniac / Sin amoníaco  
Sans vinaigre / Sin Vinagre



## USO Y MANTENIMIENTO

El espejo está construido con vidrio espejado y metal. Utilice solo un paño húmedo para limpiar. Los limpiadores a base de amoníaco o vinagre pueden dañar los espejos.

Se recomienda una solución 50/50 de agua y alcohol isopropílico para limpiar el espejo. Se puede usar un detergente suave en la superficie.

Al limpiar, rocíe el paño, no el espejo. No use limpiadores abrasivos en ninguna parte del producto.

## GARANTIE

Garantie limitée d'une durée d'un an

La société ROBERN garantit à l'acheteur d'origine la réparation, le remplacement ou l'ajustement approprié, à son choix, des produits fabriqués par cette société qui présentent des défauts importants de matériaux ou de fabrication, qui sont signalés à la société ROBERN par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date de livraison. ROBERN n'est pas responsable des frais d'installation. La garantie est nulle si le produit est endommagé pendant le transport, ou si les dommages ou la défaillance sont causés par un mauvais usage, une installation défectueuse, un accident, un mauvais entretien ou toute réparation effectuée sans l'autorisation de ROBERN. À l'expiration de la période de garantie d'un an, ROBERN se dégage de toute autre obligation au titre de toute garantie, expresse ou implicite, notamment la garantie implicite de qualité marchande. ROBERN ne peut être tenu responsable des dommages indirects liés à l'utilisation ou aux performances de ses produits. Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, si bien que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Toute responsabilité à l'encontre de ROBERN en vertu d'une garantie implicite, notamment la garantie de qualité marchande, est expressément limitée aux termes de cette garantie. L'autorisation de retourner toute marchandise dans le cadre de cette garantie doit être consentie par ROBERN et retournée préalablement réglée par l'acheteur. Les réclamations au titre de la présente garantie doivent être adressées directement à votre revendeur.

©2021 ROBERN, INC.  
TOUS DROITS RÉSERVÉS

## GARANTÍA

Garantía Limitada Término de Un Año

ROBERN garantiza al comprador original que, según su propio criterio, reparará, reemplazará o hará los ajustes necesarios en los productos fabricados por esta empresa que presenten defectos significativos, ya sea en sus materiales o por la mano de obra, cuando se informe de ello a ROBERN por escrito en un plazo de un (1) año a partir de la fecha de entrega del producto adquirido. ROBERN no se responsabiliza de los costes derivados del montaje. La garantía quedará anulada en caso de que el producto resulte dañado durante su transporte o por daños o fallos debido a usos abusivos, indebidos, anómalos, montaje equivocado, daños derivados de accidentes, mantenimientos incorrectos o cuando se hayan hecho reparaciones que no hayan sido autorizadas por ROBERN. Una vez haya finalizado el plazo de garantía de un año, ROBERN no estará obligada a cumplir con ningún tipo de garantía, tanto explícita como implícita, incluyendo la garantía implícita de comercialización. ROBERN no será responsable de ningún daño consecuente que surja o esté relacionado con el uso o rendimiento de sus productos. Algunos países no permiten que se establezcan límites con respecto a la duración de la garantía implícita ni tampoco permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o consecuenciales, por lo que puede que la limitación o exclusión establecida anteriormente no se aplique a su situación. Cualquier responsabilidad con respecto a ROBERN en base a cualquier tipo de garantía implícita, incluida la garantía de comercialización, está limitada expresamente a los términos de esta garantía. ROBERN deberá autorizar previamente toda devolución de cualquier mercancía en base a la presente garantía, cuyos costes de envío de retorno correrán por cuenta del comprador. Toda reclamación relacionada con esta garantía se deberá enviar directamente a su distribuidor.

©2021 ROBERN, INC.  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

robern

© 2021 Robern, Inc. 701 N. Wilson Ave. Bristol, PA 19007 U.S.A.  
800.877.2376 [www.robern.com](http://www.robern.com)

Instructions d'installation / Instrucciones de instalación