




# V14™ Vanity Stack and Gang Instructions with wall suspended installation

V14™ Vanity Stack et Instructions Gang l'installation d'un mur suspendu  
V14™ Vanidad Pila e instrucciones Gang con la instalación de pared suspendida



**Robern, Inc.**  
701 N. Wilson Ave.  
Bristol, PA 19007 U.S.A.  
1.800.877.2376

## Installation / Installation / Instalación

This instruction manual contains information on how to stack and/or gang a Robern vanity. This series comes in several sizes and variations. Electrical option(s) may be provided with your vanity(s).

The Vanity series needs special site preparation. Do not install vanities until all plumbing and electrical option rough-ins have been completed and wall surface has been finished. We recommend using the services of a professional installer. Observe all the local building codes.

Save these instructions for future use and reference. An improper installation voids the warranty. Installed vanity(s) cannot be returned.

If you experience any problems with your vanity, contact your dealer or Robern directly.

Limited Warranty — One Year Term

Ce manuel d'instructions contient des informations sur la façon d'empiler et / ou d'une bande une vanité Robern. Cette série se décline en plusieurs tailles et de variations. Option électrique (s) peut être fourni avec votre vanité (s)

La série Vanity nécessite une préparation particulière de l'emplacement. Ne pas installer vanités jusqu'à ce que toutes plomberie et options électriques rugueuses-ins ont été achevés et la surface du mur a été terminé. Nous vous recommandons d'utiliser les services d'un installateur professionnel. Respecter tous les codes de construction locaux.

Conservez ces instructions pour une utilisation future et de référence. Une installation inappropriée annule la garantie. Vanité(s) installé ne peut pas être retourné.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre vanité, contactez votre revendeur ou directement Robern.

Garantie limitée - durée d'un an

Este manual de instrucciones contiene información sobre la forma de apilar y / o pandilla una vanidad Robern. Esta serie viene en varios tamaños y variaciones. Opción eléctrica (s) puede estar provisto de su vanidad (s)

La serie de Vanity necesita la preparación del lugar especial. No instale vanidades hasta que todas las tuberías y de opción eléctrica rugosas-ins se han completado y superficie de la pared se ha acabado. Le recomendamos que utilice los servicios de un instalador profesional. Observe todos los códigos locales de construcción.

Guarde estas instrucciones para su uso y referencia futura. Una instalación inadecuada invalida la garantía. Vanidad(s) instalada no puede ser devuelto.

Si tiene algún problema con su vanidad, póngase en contacto con su distribuidor o Robern directamente.

Garantía limitada - Plazo de un año


## Content / Contenu / Contenido

pg [1] Installation	pg [1] Installation	pg [1] Instalación
[2] Parts	[2] Pièces	[2] Piezas
[3] Blocking layout for Stacking	[3] Aménagement de blocage pour empilage	[3] El bloqueo de diseño para el apilamiento
[4-5] Assembly for Stacking	[4-5] Assemblée pour l'empilage	[4-5] Asamblea de apilamiento
[6] Optional ganging Kit	[6] Kit de avançon option	[6] Kit brazolada Opcional
[7] Ganging & Stacking	[7] se liquer & empiler	[7] brazolada Y apilamiento
[8] Warranty	[8] Garantie	[8] Garantía

## Parts / Pièce / Partes



### VFSTACK



**2 [PN R084-20-966S]**  
**Ganging Spacer**  
 entretoise couplage  
 acoplamiento espaciador

**[216-1079]**  
**Hardware Bag**  
 Sac de matériel  
 Bolsa de Hardware



**4 [203-1266]**  
**Socket Head Screw**  
 Vis à tête creuse  
 Tornillos de cabeza hueca



**4 [SS580]**  
**Thumb Nuts**  
 rondelle  
 lavadora



**8 [203-1268]**  
**Jam Nuts**  
 Écrous  
 tuercas de bloqueo



**4 [203-1269]**  
**Flat Head Screw**  
 Vis à Tête Plate  
 Tornillo de Cabeza Plana



**4 [203-1198]**  
**Washer**  
 rondelle  
 lavadora



**4 [203-1267]**  
**Washer**  
 rondelle  
 lavadora

## Blocking layout for Stacking /

## Aménagement de blocage pour empilage / El bloqueo de diseño para el apilamiento

Shown below is the blocking layout for stacked units.

It is based on using a suggested height of 34 3/4".

Complete blocking guide and electrical and plumbing layout is shown in the V14 instruction book which is supplied with your vanities.

Le dessin ci-dessous montre le montage de la cale pour les modules empilés.


Il est basé sur l'utilisation d'une hauteur de 883 mm.

Vous trouverez un guide complet du montage cale et du montage électrique et de la plomberie dans le manuel d'instruction V14 fourni avec les meubles-lavabos.

A continuación se muestra la distribución de bloques para unidades apiladas

Se basa en una altura sugerida de 883 mm.

La guía completa de bloques y la distribución eléctrica y de plomería se muestra en el libro de instrucciones V14 que se entrega con sus tocadores.



## Assembly for Stacking / Assemblée pour l'empilage / Asamblea de apilamiento

1. Assemble the flat head screws(203-1269) and jam nuts(203-1268) onto the top flange of the lower vanity as shown in fig 1a and 1b.



2. Assemble the stacking spacer assemblies as shown in fig 2. The stacking spacers are pre threaded to accept the screws (203-1266) used to hold the washers (203-1267) in place. You will make one left hand and one right hand part.

1. Assemblez les vis à tête fraisée (203-1269) et les contre-écrous (203-1268) sur la bride du meuble-lavabo inférieur comme le montrent les figures 1a et 1b.

2. Assemblez l'ensemble d'entretoises de couplage comme indiqué dans la figure 2. Les entretoises de couplage sont préfiletées pour accepter les vis (203-1266) utilisées pour fixer les rondelles (203-1267) en place. Vous ferez une main gauche et une partie de la main droite.

1. Coloque los tornillos de paleta (203-1269) y las tuercas hexagonales (203-1268) en la pestaña superior del tocador inferior como se muestra en las fig 1a y 1b..

2. Ensamble las armazones de espaciadores como se muestra en la fig 2. Los espaciadores son roscados para recibir los tornillos (203-1266) que se usan para sostener las arandelas (203-1267) en su sitio. Va a hacer una mano izquierda y una parte de la mano derecha.



## Assembly for Stacking / Assemblée pour l'empilage / Asamblea de apilamiento

3. Place the stacking spacer assemblies as shown in fig. 4 and install the washers (203-1198) and thumb screws (SS580) to hold the assembly in place.

4. Install the upper vanity on top of the lower vanity and install jam nuts (203-1268), onto the previously installed screws to lock the two vanities together (fig. 5).

5. Mount the joined group of vanities to the wall as required by application. Refer to instructions that were supplied with your vanity.

6. Install vanity side kit glass on all of the vanities.

7. The stacking spacer should be free to move between the vanities with the thumb screws loosened. Adjust the alignment of the stacking spacer to be parallel to the side kit glass and retighten the thumb screws (SS580).

3. Placez les ensembles d'entretoises de couple comme indiqué dans la figure 4 et installez les rondelles (203-1198) et les écrous à serrage à main pour maintenir l'ensemble en place.

4. Installez le meuble-lavabo supérieur au-dessus du meuble-lavabo inférieur et installez les contre-écrous (203-1268), sur les vis déjà installées pour verrouiller les deux meubles-lavabos ensemble (figure 5).

5. Montez les meubles-lavabos combinés au mur en respectant l'application. Consultez le manuel d'instructions qui a été fourni avec votre meuble-lavabo.

6. Installez la trousse du miroir latéral du meuble-lavabo sur les meubles-lavabos.

7. L'entretoise de couplage doit bouger librement entre les meubles-lavabos avec les écrous à serrage à main desserrés. Ajustez l'alignement de l'entretoise de couplage pour le mettre en parallèle avec le miroir latéral et serrez de nouveau les écrous à serrage à main (SS580).

3. Coloque las armazones de espaciadores como lo muestra la fig 4 e instale las arandelas (203-1198) y tuercas manuales (SS580) para sostener la armazón en su sitio.

4. Instale el tocador superior sobre el inferior e instale las tuercas hexagonales (203-1268), sobre los tornillos previamente colocados para asegurar los dos tocadores entre sí (fig 5).

5. Monte la armazón de tocadores unidos a la pared según su uso lo requiera. Consulte las instrucciones que vinieron con su tocador.

6. Instale los vidrios en los tocadores.

7. El espaciador de apilado debería poder moverse entre los tocadores si se afloja la tuerca manual. Ajuste la alineación de los espaciadores para que queden paralelos a los vidrios y apriételes nuevamente (SS580).




fig. 4




fig. 5

## Optional ganging Kit / Kit de avançon option / Kit brazolada Opcional

Assemble frames on a clean level surface  
BEFORE installing in the wall.


1. Install 4 bolts (203-1302) and 4 washers (203-1301) into the square holes near the top and bottom edge of the side pan.
2. Place the 4 spacers (R290) over the bolts and bring the adjoining pan in location to slide the bolts into the corresponding holes.
3. Using the 4 nuts (203-1261) tighten the assembly until firmly secure.
4. Slide the Filler/Bumper down over the flanges. If loose, pinch using needle nose pliers as shown below.
5. Return to page 7 for layout and assembly of the combined unit.

Assemblez les cadres sur une surface plane propre  
AVANT de les installer sur le mur.

1. Installez 4 boulons (203-1302) et les rondelles (203-1301) dans les trous carrés près du bord supérieur et inférieur de la paroi latérale.
2. Placez les 4 séparateurs (R290) sur les boulons et placez la paroi adjacente dans l'emplacement pour introduire les boulons dans les trous correspondants.
3. À l'aide de 4 écrous (203-1261) serrer l'ensemble jusqu'à ce qu'il soit bien sécurisé.
4. Glisser le remplissage/Tampon dans les rebords. Si elle est lâche, en utilisant l'aiguille nez pince pincement comme indiqué ci-dessous.
5. Retournez à la page 7 pour le montage du module combiné.

Ensamble los marcos en una superficie limpia y nivelada ANTES de instalarlos en la pared.

1. Instale 4 pernos (203-1302) y arandelas (203-1301) en los orificios cuadrados cerca del borde superior e inferior del panel lateral.
2. Coloque 4 espaciadores (R290) sobre los pernos y ponga el panel contiguo en posición para deslizar los pernos a sus orificios correspondientes.
3. Usando las 4 tuercas (203-1261) ajuste lo ensamblado hasta que quede firmemente asegurado.
4. Deslice el relleno/paragolpes hacia abajo de los rebordes. Si está suelto, apriete con unos punta fina alicates, como se muestra a continuación..
5. Regrese a la página 7 para la distribución y ensamblado de la unidad combinada.




### VFGKIT



[225-1045]

(1) 14" FILLER/BUMPER


(1) 355.6mm REMPLISSAGE/TAMPON  
(1) 355.6mm RELLENADOR/PARAGOLPES



[R290-1-462R]

(4) SPACERS

(4) SÉPARATEURS  
(4) ESPACIADORES



[203-1302]

(4) 1/4-20 x 1 7/8" BOLT

(4) 1/4 -20 x 47.62mm BOULON  
(4) 1/4 -20 x 47.62mm PERNO



[203-1301]

(4) 1/4" WASHER

(4) 1/4 RONDELLE  
(4) 1/4 ARANDELA



[203-1261]

(4) 1/4-20 NUT

(4) 1/4-20 ÉCROU  
(4) 1/4-20 TUERCA

## Ganging & Stacking / se liguer & empiler / brazolada Y apilamiento

1. Gang units as described on page 6.

2. Prepare lower set of vanities as per the instructions on pages 4 and 5.

3. Stack the units as per the instructions on page 5.

### NOTES:

4a. There is no limit in the number of units you can gang and stack together. But, when stacking ganged units, the columns of the vanity stack must be made of the same width vanities. This is demonstrated in the example below.

4b. The complete assembly may require multiple VFSTACK kits. Typically one per each bottom vanity.

4c. Stacking legs are optional. The VFSTACKA and VFSTACKL kits include the stacking kit and legs.

1. Couplez les modules comme indiqué dans la page 6.

2. Préparez la partie inférieure des meubles-lavabos selon les instructions des pages 4 et 5.

3. Empilez les modules selon les instructions de la page 5.

### REMARQUE :

4a. Le nombre de modules que vous pouvez coupler et empiler n'est pas limité. Mais, lorsque vous coupez les modules en les empilant, les colonnes doivent être composées des meubles-lavabos

d'une même largeur. Vous trouverez une démonstration dans l'exemple ci-dessous.

4b. L'ensemble complet peut exiger l'utilisation de plusieurs trousse VFSTACK. Normalement, un par chaque base du meuble-lavabo.

4c. Jambes empilage sont facultatifs. Les kits VFSTACKA et VFSTACKL comprennent le kit d'empilage et les jambes.

1. Agrupe las unidades como se describe en la página 6.

2. Prepare el juego inferior de tocadores según las instrucciones en las páginas 4 y 5.


3. Apile las unidades según las instrucciones de la página 5.

### NOTAS:

4a. No hay límite en la cantidad de unidades que pueden agruparse y apilarse. Sin embargo, al apilar unidades agrupadas, las columnas de la pila de tocadores deben hacerse del mismo ancho de los tocadores. Esto se muestra en el ejemplo abajo.

4b. Es posible que la armazón completa requiera varios kits VFSTACK. Usualmente se requiere uno por cada tocador inferior.

4c. Piernas de apilamiento son opcionales. Los kits VFSTACKA y VFSTACKL incluyen el kit de apilamiento y las piernas.





## Warranty / Garantie / Garantía

### Limited Warranty One Year Term

ROBERN warrants to the original purchaser that, it will, at its election repair, replace, or make appropriate adjustment to products made by this company shown to have significant defects in material or workmanship which are reported to ROBERN in writing within one (1) year from the date of delivery. ROBERN is not responsible for installation costs.

The warranty is void in the event the product is damaged in transit, or if damage or failure is caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, damage in an accident, improper maintenance, or any repairs other than those authorized by ROBERN. At the expiration of the one year warranty period, ROBERN shall be under no further obligation under any warranty, expressed or implied, including the implied warranty of merchantability.

ROBERN shall not be liable for any consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of its products. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Any liability against ROBERN under any implied warranty, including the warranty of merchantability, is expressly limited to the terms of this warranty. Permission to return any merchandise under this warranty must be authorized by ROBERN and returned prepaid by the purchaser. Claims under this warranty should be sent directly to your dealer.

©2015 ROBERN, INC.

ALL RIGHTS RESERVED

### Garantie limitée d'une durée d'un an

ROBERN garantit à l'acheteur d'origine qu'elle va, à son choix, réparer, remplacer ou faire les ajustements appropriés aux produits fabriqués par cette compagnie s'avérant avoir un vice significatif de matériau ou de main-d'œuvre qui sera rapporté par écrit à ROBERN dans une période d'un (1) an de la date de livraison. ROBERN n'est pas responsable des coûts de l'installation.

La garantie est annulée dans l'éventualité où le produit serait endommagé dans le transit, ou si la défaillance ou le dommage est causé par un abus, un mauvais usage, un usage anormal, une mauvaise installation, un dommage par un accident, un entretien inadéquat, ou pour toute réparation autre que celles autorisées par ROBERN. À l'expiration de la période de garantie d'un an, ROBERN n'aura plus aucune obligation sous quelque garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, incluant la garantie implicite de qualité marchande.

ROBERN n'est pas responsable pour tout dommage indirect survenant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance de ses produits. Certains États ne permettent pas la limitation sur la période que dure une garantie implicite ou ne permettent pas la limitation de dommages indirects ou consécutifs, ainsi les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Toute responsabilité de ROBERN sous quelque garantie implicite, incluant une garantie de qualité marchande, est expressément limitée aux termes de cette garantie. La permission de retourner de la marchandise sous cette garantie doit être autorisée par ROBERN et la marchandise doit être retournée frais de poste prépayés par l'acheteur. Les réclamations sous cette garantie doivent être transmises directement à votre marchand.

© ROBERN, INC., 2015.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

### Garantía Limitada Término de Un Año

ROBERN garantiza al comprador original que, a opción de ROBERN, reparará, reemplazará o hará los ajustes necesarios a los productos fabricados por esta compañía que muestren que tienen defectos importantes en los materiales o en la mano de obra y que se informen a ROBERN por escrito dentro de un (1) año a partir de la fecha de entrega. ROBERN no es responsable de los costos de la instalación.

La garantía está anulada si el producto se daña durante el transporte, o si el daño o la falla son causados por el abuso, el uso incorrecto, el uso anormal, una instalación deficiente, daños en un accidente, mantenimiento incorrecto, o reparaciones además de las aquellas autorizadas por ROBERN. Una vez expirado el período de garantía de un año, ROBERN no estará bajo ninguna obligación adicional bajo ninguna garantía, expresa ni implícita, incluyendo la garantía implícita de comercialización.

ROBERN no será responsable de ningún daño consecuente que surja de o en conexión con el uso o el rendimiento de sus productos. Algunos estados no permiten limitaciones con respecto a la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que la limitación o exclusión de más arriba no se aplique a usted.

Cualquier responsabilidad contra ROBERN bajo cualquier garantía implícita, incluyendo la garantía de comercialización, está expresamente limitada a los términos de esta garantía. La autorización para retornar cualquier mercadería bajo esta garantía debe ser aprobada por ROBERN y el retorno debe ser prepago por el comprador. Los reclamos sobre esta garantía se deberán enviar directamente a su distribuidor.

©2015 ROBERN, INC.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS