


98342T 现代型60厘米滑动花洒支架

安装之前

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

安装尺寸




安装步骤

在墙面上选择一个合适的位置，用于安装滑动花洒支架。避开墙面内的电线和管道。

根据安装尺寸图和胀塞(1)尺寸，在墙面适当的高度打两个孔，将胀塞分别塞入孔中。用螺钉(3)分别固定上、下基座(2)于墙上。

将支杆(5)装到下支架(6)上，安装螺钉(7)，并用六角扳手(8)将螺钉锁紧。将花洒挂架(4)穿过支杆，按着花洒挂架簧片可上下调节花洒挂架，使其位置合适。根据打孔尺寸，用螺钉(7)将上支架(9)固定在支杆上。确保上下支架架的方向正确。

将装饰罩(10)放于基座(2)上，再将整个支杆组件插到基座上。用六角扳手(8)拧紧上下螺钉(11)，用来固定支杆组件。




清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可适用于科勒牌的水龙头及其配件上。

KOHLER®
服务零件

98342T 现代型60厘米滑动花洒支架



**订购时请说明颜色编号