


产品规格:

型号	K-5486T	参考页数
启动方式	红外线感应自动开放、关闭	
外型尺寸	311 x 214 x 174mm	
电压/功率	220-240V, 50/60Hz, 2400-2800W	
感应距离	出厂设定30±2cm可调整	
热风温度	65-75°C(室温25°C时, 测量值)	
自保时间	60秒(最高连续启动时间后, 自动切断电源)	
马达型式	无刷感应式	
风速	AC 220V 50Hz 14m/s±10% AC 220V 60Hz 17m/s±10%	
备注	本产品提供亚光(-SC), 抛光(-CP)和白色烤漆(-OP); 安装前请确定感应器下方60cm内无障碍物; 请勿在木板或塑胶墙上安装该机	

* 本产品为红外线感应式自动烘手机

产品尺寸图:(单位:毫米)



K-5486T