

**19038W**



**Collection :** ESCALE

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 68 x 37,50 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- BRIDE : Ouverte (traditionnelle)
- PRODUIT INCLUS : (réservoir non inclus)
- POIDS : 34,7 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- HAUTEUR : Standard
- TYPE D'ABATTANT : A descente progressive

**Bénéfices consommateurs**

- DESIGN : Cuvette aux formes équilibrées inspirées par l'art asiatique
- NETTOYAGE SIMPLE ET RAPIDE : Cuvette carénée jusqu'au mur, fixations cachées pour une visibilité et une accessibilité totale
- CONFORT SONORE : Livré avec abattant thermodur à descente progressive E70004

**Bénéfices installateurs**

- INSTALLATION FACILE : Cuvette "vario" permet de choisir le type d'évacuation lors de l'installation


**Produits requis**

- E1416 : Réservoir complet

**Produits complémentaires**

- E1293 : Bidet caréné

**Dessin technique**



Descriptif CCTP : Cuvette vario carénée. 19038W. Collection : ESCALE. DIMENSIONS : 68 x 37,50 cm. POIDS : 34,7 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Standard. BRIDE : Ouverte (traditionnelle). TYPE D'ABATTANT : A descente progressive. PRODUIT INCLUS : (réservoir non inclus).