

596D



Collection : SIMPLICE

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,3 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 11 ACC LY 589
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 6 l/mn
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Sans vidage
- TYPE DE BEC : AVEC DOUCHETTE
- PERCEMENT : Ø 35 mm
- Levier de commande latérale pour plus d'ergonomie
- Cartouche diamètre 25 mm

- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 405
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : MECANIQUE
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- TYPE DE FLEXIBLE : nylon tressé
- Douchette anti-calcaire 3 fonctions : jet pluie, jet aéré et pause
- Hauteur sous aérateur : 227 mm


## Bénéfices consommateurs

- CONFORT D'USAGE : Bec haut en arc de cercle FACILITÉ le remplissage de hauts récipients
- ÉCONOMIE D'EAU : Débit réglé à 6 l/mn
- Garantie 25 ans : Finition PDV Inox brossé
- Garantie 2 ans : Accessoires (Flexible, douchette)

## Bénéfices installateurs

- Diamètre de perçement standard : 35 mm
- Epaisseur de serrage importante : jusqu'à 64 mm
- Fixation rapide et fiable avec bague filetée et 2 vis pour verrouiller

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur évier, douchette extractible. 596D. Collection : SIMPLICE. POIDS : 2,3 kg. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 11 ACC LY 589. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 6 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 405. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Sans vidage. TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : MECANIQUE. TYPE DE BEC : AVEC DOUCHETTE. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. PERCEMENT : Ø 35 mm. TYPE DE FLEXIBLE : nylon tressé. Levier de commande latérale pour plus d'ergonomie. Douchette anti-calcaire 3 fonctions : jet pluie, jet aéré et pause. Cartouche diamètre 25 mm. Hauteur sous aérateur : 227 mm.