

G22WP100



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profils
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 140 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 137 - 139 cm
- BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- CONFIGURATION : Espace ouvert
- MATÉRIAU RETOUR : Retour en verre transparent
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- LARGEUR TOTALE MIN/MAX FIXE + RETOUR : 137 - 139 cm
- SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm
- POIDS : 63 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- RETOUR : pivotant, verre transparent, 40 cm, épaisseur 6 mm
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Paroi fixe
- DESCRIPTION PRODUIT : A installer en paroi fixe seule ou en paroi latérale avec porte pivotante
- LARGEUR RETOUR PIVOTANT : 35 cm
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- DESCRIPTION : La référence comprend la paroi fixe et son retour pivotant (livrée en 2 colis)
- OBLIGATOIRE : A installer obligatoirement avec une barre de renfort

Bénéfices consommateurs


- CONFORT : Retour pivotant pour éviter les projections d'eau hors de l'espace douche
- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)

Produits requis

- E22BT45 : Barre horizontale fixée à 45°
- E22BW90 : Barre horizontale fixée à 90°
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond

Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs. 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité



	C22WP90-GA C22WP90L-MZ C22WP90R-MZ	C22WP100-GA C22WP100L-MZ C22WP100R-MZ	C22WP120-GA C22WP120L-MZ C22WP120R-MZ	C22WP140-GA C22WP140L-MZ C22WP140R-MZ
Mm	1300	1400	1600	1800
A mini/maxi	915-935	1015-1035	1215-1235	1415-1435
B	355	355	355	355
C mini/maxi	1270-1290	1370-1390	1570-1590	1770-1790

