

C22WP140



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profils chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 180 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 177 - 179 cm
- BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8
- TYPE D'ACCESSOIRE : Barre de renfort
- TYPE DE PAROI : Paroi fixe
- MATÉRIAU RETOUR : Retour en verre transparent
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- POIDS : 80 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- RETOUR : pivotant, verre transparent, 40 cm, épaisseur 6 mm
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- CONFIGURATION : Espace ouvert
- LARGEUR RETOUR PIVOTANT : 35 cm
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- Verre transparent traité anticalcaire
- LARGEUR TOTALE MIN/MAX FIXE + RETOUR : 177 - 179 cm

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Retour pivotant pour éviter les projections d'eau hors de l'espace douche
- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs. 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité

Produits requis

- E22BT45 : Barre horizontale fixée à 45°
- E22BW90 : Barre horizontale fixée à 90°
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond

Dessin technique



| | C22WP90-GA C22WP90L-MZ C22WP90R-MZ | C22WP100-GA C22WP100L-MZ C22WP100R-MZ | C22WP120-GA C22WP120L-MZ C22WP120R-MZ | C22WP140-GA C22WP140L-MZ C22WP140R-MZ |
|-------------|--|---|---|---|
| Mm | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| A mini/maxi | 915-935 | 1015-1035 | 1215-1235 | 1415-1435 |
| B | 355 | 355 | 355 | 355 |
| C mini/maxi | 1270-1290 | 1370-1390 | 1570-1590 | 1770-1790 |

Descriptif CCTP : Paroi fixe avec retour pivotant verre transparent. C22WP140. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 180 cm. POIDS : 80 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 177 - 179 cm. RETOUR : pivotant, verre transparent, 40 cm, épaisseur 6 mm. BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. TYPE D'ACCESSOIRE : Barre de renfort. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Paroi fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. MATÉRIAU RETOUR : Retour en verre transparent. LARGEUR RETOUR PIVOTANT : 35 cm. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. LARGEUR TOTALE MIN/MAX FIXE + RETOUR : 177 - 179 cm. Verre transparent traité anticalcaire.