

**C22WP140R**



**Collection :** CONTRA

**Couleur\* :**



MZ - Verre miroir

**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 200 x 180 cm
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- CONFIGURATION : Espace ouvert
- LARGEUR RETOUR PIVOTANT : 35 cm
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- Verre transparent traité anticalcaire
- POIDS : 80 kg
- RETOUR : pivotant, verre miroir, 40 cm, épaisseur 8 mm.
- VERSION : retour miroir fixé à droite
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Paroi fixe
- MATÉRIAU RETOUR : Retour en verre miroir, fixation à droite
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- LARGEUR TOTALE MIN/MAX FIXE + RETOUR : 177 - 179 cm

**Bénéfices consommateurs**

- CONFORT : Retour pivotant pour éviter les projections d'eau hors de l'espace douche. Le retour avec une face miroir permet de se voir à l'extérieur de la douche
- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


**Bénéfices installateurs**

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs. 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité

**Produits requis**

- E22BT45 : Barre horizontale fixée à 45°
- E22BW90 : Barre horizontale fixée à 90°
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond

**Dessin technique**



Descriptif CCTP : Paroi fixe avec retour pivotant verre miroir gauche. C22WP140R. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 180 cm. POIDS : 80 kg. TYPE D'INSTALLATION : En angle. RETOUR : pivotant, verre miroir, 40 cm, épaisseur 8 mm.. BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale. VERSION : retour miroir fixé à droite. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Paroi fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. MATÉRIAU RETOUR : Retour en verre miroir, fixation à droite. LARGEUR RETOUR PIVOTANT : 35 cm. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. LARGEUR TOTALE MIN/MAX FIXE + RETOUR : 177 - 179 cm. Verre transparent traité anticalcaire.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.