

C22WP90R



Collection : CONTRA

Couleur* :



MZ - Verre miroir

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 130 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- RETOUR : pivotant, verre miroir, 40 cm, épaisseur 8 mm.
- VERSION : retour miroir fixé à droite
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Paroi fixe
- MATÉRIAU RETOUR : Retour en verre miroir, fixation à droite
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Yes
- LARGEUR TOTALE MIN/MAX FIXE + RETOUR : 127 - 129 cm
- POIDS : 58 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20 mm
- CONFIGURATION : Espace ouvert
- LARGEUR RETOUR PIVOTANT : 35 cm
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- Verre transparent traité anticalcaire


Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Retour pivotant pour éviter les projections d'eau hors de l'espace douche. Le retour avec une face miroir permet de se voir à l'extérieur de la douche
- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs. 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité

Dessin technique



	C22WP90-GA C22WP90L-MZ C22WP90R-MZ	C22WP100-GA C22WP100L-MZ C22WP100R-MZ	C22WP120-GA C22WP120L-MZ C22WP120R-MZ	C22WP140-GA C22WP140L-MZ C22WP140R-MZ
Mm	1300	1400	1600	1800
A mini/maxi	915-935	1015-1035	1215-1235	1415-1435
B	355	355	355	355
C mini/maxi	1270-1290	1370-1390	1570-1590	1770-1790



Descriptif CCTP : Paroi fixe avec retour pivotant verre miroir. C22WP90R. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 130 cm. POIDS : 58 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. RETOUR : pivotant, verre miroir, 40 cm, épaisseur 8 mm.. BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale, verticale ou en diagonale. VERSION : retour miroir fixé à droite. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20 mm. TYPE DE PAROI : Paroi fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. MATÉRIAU RETOUR : Retour en verre miroir, fixation à droite. LARGEUR RETOUR PIVOTANT : 35 cm. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Yes. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. LARGEUR TOTALE MIN/MAX FIXE + RETOUR : 127 - 129 cm. Verre transparent traité anticalcaire.