

C6D064



Collection : VOLUTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 180 x 80 x 54 cm
- MATÉRIAU : Matériau stratifié recto/verso avec une âme composite
- VOLUME (L) : 230/160
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- VERSION : Îlot
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 133 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui
- GARANTIE : 25 ans
- LIVRÉ AVEC : Tablier, vidage encastré et pieds inclus et montés d'usine et kit siphon et raccordement (E75307)
- POIDS : 160 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En îlot
- FORME : Ovale
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Un décaissement de 3 cm dans le sol ou une installation sur podium est à prévoir pour installer le siphon.
- PRODUIT INCLUS : Tablier, vidage, siphon et raccordement
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 50 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- INSTALLATION : Prévoir un décaissement de 3 cm dans le sol ou une installation sur podium pour installer le siphon
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 133 x 50 cm

Bénéfices consommateurs

- LE MATÉRIAU : La fonte est un matériaux très résistant aux chocs, brulures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- MATÉRIAU NOBLE ET RECYCLABLE : Votre baignoire fonte est garantie 25 ans
- DESIGN : Baignoire double dos élégante, contemporaine et classique à la fois
- MODERNITÉ : Trop-plein encastré affleurant pour un rendu plus design et qui offre une surface lisse pour plus de modernité
- SÉCURITÉ : Fond antidérapant inclus pour éviter de glisser


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Vidage encastré et tablier monobloc en acrylique renforcé fibre de verre, montés en usine
- MANIPULATION FACILITÉE : Sangles fournies

Produits complémentaires

- E6757 : Coussin

Dessin technique



Mm	C6D062	C6D063	C6D064
A	1600	1700	1800
B	750	800	800
C	1160	1230	1330
D	470	500	500
E	750	850	950
F	370	390	390
G	500	540	540
H	309	340	340