



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 160 x 75 x 42 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 190/120
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,5 à 15,5 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 108 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 108 x 45 cm
- POIDS : 25,1 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant, coussin et poignées
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 45 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Modèle spacieux et confortable avec ses formes ergonomiques et ses accoudoirs intégrés pour un maximum de confort
- FONCTIONNEL : A installer avec ou sans les poignées en laiton chromé (livrées de série)

Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Version avec châssis autoportant inclus pour une installation rapide

Produits complémentaires

- E6339 : Tablier frontal 160 cm
- E6350 : Tablier latéral 75 cm
- E6D070 : Étagère
- E4932 : Pare-bain
- E6D134 : Vidage baignoire

Dessin technique



| Mm | E60581 | CE60481 | CE60491 | CE60801 | CE60571 | CE60601 |
|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | 1800 | 1800 | 1697 | 1697 | 1598 | 1498 |
| B | 900 | 800 | 750 | 700 | 750 | 700 |
| C | 1280 | 1280 | 1180 | 1180 | 1080 | 980 |
| D | 600 | 500 | 450 | 400 | 450 | 400 |
| E | 900 | 900 | 860 | 860 | 650 | 600 |
| F | 760 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. CE60571. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 160 x 75 x 42 cm. POIDS : 25,1 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 190/120. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,5 à 15,5 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant, coussin et poignées. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 108 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 45 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 108 x 45 cm.