



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 150 x 70 x 42 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 115/85
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 15,8 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 98 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Poignées en laiton chromé, coussin repose-tête noir et pieds réglables Quick clip
- POIDS : 24,6 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant, coussin et poignées
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 98 x 40 cm

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Modèle spacieux et confortable avec ses formes ergonomiques et ses accoudoirs intégrés pour un maximum de confort
- CONFORT : Coussin pour un confort de bain optimal
- FONCTIONNEL : A installer avec ou sans les poignées en laiton chromé (livrées de série)

Produits requis

- E70174 : Vidage baignoire
- E6D159 : Vidage baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Version avec châssis autoportant inclus pour une installation rapide

Produits complémentaires

- E6358 : Tablier latéral 70 cm
- E6D070 : Étagère
- E4932 : Pare-bain
- E6D134 : Vidage baignoire

Dessin technique



Mm	E60581	CE60481	CE60491	CE60801	CE60571	CE60601
A	1800	1800	1697	1697	1598	1498
B	900	800	750	700	750	700
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	500	450	400	450	400
E	900	900	860	860	650	600
F	760	560	560	560	560	560

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique. CE60601. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 150 x 70 x 42 cm. POIDS : 24,6 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 115/85. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 15,8 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Châssis autoportant, coussin et poignées. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : en option. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 98 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 40 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement E70174, pare-bain 1 volet E4932. LIVRÉ AVEC : Poignées en laiton chromé, coussin repose-tête noir et pieds réglables Quick clip. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 98 x 40 cm.