

## CE6D002R



Collection : BAIN-DOUCHE NÉO

Couleur\* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 90 x 38 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 258/188
- HAUTEUR DES PIEDS : de 9,5 à 13,5 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Bain-douche
- PRODUIT INCLUS : Marchepied et vidage inclus
- MARCHE-PIEDS : Fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 132 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- OPTIONS : Tablier en aluminium laqué blanc et pare-bain épousant les lignes de la baignoire
- POIDS : 26 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Asymétrique
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- VERSION : Droite
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : de 70 à 90 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 130 x 52/72 cm


### Bénéfices consommateurs

- CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 90 x 90 cm)
- PLAISIR DU BAIN : Un dossier ergonomique avec une cambrure étudiée pour plus de confort
- SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en position ouverte
- IMMERSION TOTALE : Choisissez la hauteur de l'eau de votre bain pour une immersion totale (vidage extra-plat permettant de régler la hauteur d'eau à +/- 5 cm)
- ACCÈS FACILITÉ : Entrez dans votre baignoire très facilement grâce à la hauteur réduite et au marchepied inclus
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher

### Produits complémentaires

- E6D070 : Étagère
- E4930 : Pare-bain 2 volets
- E6D135 : Tablier frontal et latéral

### Dessin technique



Mm	E6D000R	E6D002R	E6D004R
A	1590 <sup>-3</sup>	1690 <sup>-3</sup>	1790 <sup>-3</sup>
B	900 <sup>-3</sup>	900 <sup>-3</sup>	900 <sup>-3</sup>
C	700 <sup>-3</sup>	700 <sup>-3</sup>	700 <sup>-3</sup>
D	1320	1320	1420
E	530	530	530
F	760	760	760
G	290	290	290
H	490	490	490

Descriptif CCTP : Baignoire bain-douche. CE6D002R. Collection : BAIN-DOUCHE NÉO. DIMENSIONS : 170 x 90 x 38 cm. POIDS : 26 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 258/188. FORME : Asymétrique. HAUTEUR DES PIEDS : de 9,5 à 13,5 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Bain-douche. VERSION : Droite. PRODUIT INCLUS : Marchepied et vidage inclus. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Fourni. VIDAGE : Fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 132 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : de 70 à 90 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans. LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique. OPTIONS : Tablier en aluminium laqué blanc et pare-bain épousant les lignes de la baignoire. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 130 x 52/72 cm.