

CE6D037



Collection : VOLUTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 80 x 56 cm
- MATÉRIAU : Fonte émaillée
- VOLUME (L) : 216/146
- HAUTEUR DES PIEDS : 9.1
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Fourni
- PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 50 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non
- 3 TYPES D'INSTALLATION : A encastrer par-dessous, à encastrer par-dessus, affleurante
- POIDS : 127 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Ovale
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PRODUIT INCLUS : Vidage encastré (99314T), jeu de 4 pieds réglables (E4113), kit siphon et raccordement (E75307) inclus
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 123 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 25 ans
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 123 x 50 cm

Bénéfices consommateurs

- LE MATÉRIAU : La fonte est un matériaux très résistant aux chocs, brulures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire
- MATÉRIAU NOBLE ET RECYCLABLE : Votre baignoire fonte est garantie 25 ans
- AMOUREUX DU BAIN : Son insonorisation naturelle et son aptitude à garder la chaleur du bain vous garantissent un agréable moment de détente
- DESIGN : Baignoire double dos élégante, contemporaine et classique à la fois
- MODERNITÉ : Trop-plein encastré affleurant qui offre une surface lisse
- SÉCURITÉ : Fond antidérapant


Bénéfices installateurs

- MULTIPLE INSTALLATION : Possibilité d'installer la baignoire Volute par-dessus, par-dessous ou en pose affleurante
- INSTALLATION FACILE : Vidage encastré fourni
- MANIPULATION FACILITÉE : Sangles fournies

Produits complémentaires

- E6757 : Coussin repose-tête

Dessin technique



Mm	E6D036	E6D037	E6D038
A	1600	1700	1800
B	750	800	800
C	1160	1230	1330
D	470	500	500
E	750	850	950
F	370	380	390
G	530	560	560
H	400	430	430
I	309	340	340

Descriptif CCTP : Baignoire fonte à encastrer. CE6D037. Collection : VOLUTE. DIMENSIONS : 170 x 80 x 56 cm. POIDS : 127 kg. MATÉRIAU : Fonte émaillée. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 216/146. FORME : Ovale. HAUTEUR DES PIEDS : 9.1. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PRODUIT INCLUS : Vidage encastré (99314T), jeu de 4 pieds réglables (E4113), kit siphon et raccordement (E75307) inclus. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Non. PARE-BAIN ASSOCIÉ EN OPTION : Non. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 123 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 50 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 25 ans. 3 TYPES D'INSTALLATION : A encastrer par-dessous, à encastrer par-dessus, affleurante. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 123 x 50 cm.