



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 66 x 40 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- HAUTEUR : Confort
- CONFIGURATION : Percé de deux trous latéraux d'alim.
- PRODUIT INCLUS : Réservoir et abattant
- MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur
- ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans
- Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L
- POIDS : 43,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- ALIMENTATION : Latérale
- TYPE D'ABATTANT : Standard
- MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1
- CHARNIÈRES : Métal
- ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Non
- GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans
- CONDITIONNEMENT : 1 colis

Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN FACILITÉ : La surface extérieure de la cuvette est entièrement lisse pour un nettoyage intégral et rapide
- ESTHÉTIQUE : Élégance et discrétion avec les fixations cachées
- FIABLE : Charnières en inox durables qui supportent de nombreuses manipulations de l'abattant (testé jusqu'à 30 000 cycles)

Dessin technique



Descriptif CCTP : Pack WC, sortie vario. E0524. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 66 x 40 cm. POIDS : 43,5 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Confort. ALIMENTATION : Latérale. CONFIGURATION : Percé de deux trous latéraux d'alim.. TYPE D'ABATTANT : Standard. PRODUIT INCLUS : Réservoir et abattant. MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur. CHARNIÈRES : Métal. ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Non. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L.