

E10089



Collection : OBLO

Couleur\* :



CP - Chrome


Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,6 kg
- TYPE : Thermostatique
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) :  $150 \pm 15$
- BUTÉE DE SÉCURITÉ :  $40^{\circ}\text{C}$
- CLAPET ANTI-RETOUR : Yes
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- CORPS TIÈDE : Yes
- INVERSEUR : Inverseur automatique discret autour de la sortie du flexible de douche

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche. E10089. Collection : OBLO. POIDS : 3,6 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. TYPE : Thermostatique. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) :  $150 \pm 15$ . MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE. BUTÉE DE SÉCURITÉ :  $40^{\circ}\text{C}$ . CORPS TIÈDE : Yes. CLAPET ANTI-RETOUR : Yes. INVERSEUR : Inverseur automatique discret autour de la sortie du flexible de douche. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.