

E10867



Collection : SINGULIER

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,8 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IC/A E3/1 C2 A1 U3 (Ge3) - ACS : 10 ACCLY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Inverseur automatique discret (autour de la sortie pour flexible de douche)
- Support de douchette à main intégré
- Débit : 20 l/mn sous 3 bars

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche
- Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive
- Aérateur anti-calcaire intégré
- Raccords et rosaces murales


## Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Bague-limiteur de température
- ÉCONOMIE D'EAU : Butée sensitive.
- Support de douchette à main intégré
- FINITION : Chrome garantie 10 ans
- MÉCANISME-INVERSEUR : Garantie 5 ans

## Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche mural. E10867. Collection : SINGULIER. POIDS : 3,8 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IC/A E3/1 C2 A1 U3 (Ge3) - ACS : 10 ACCLY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique discret (autour de la sortie pour flexible de douche). Aérateur anti-calcaire intégré. Support de douchette à main intégré. Raccords et rosaces murales. Débit : 20 l/mn sous 3 bars.