

E10868



Collection : SINGULIER

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 4,3 kg
- **TYPE :** Mitigeur
- **RACCORDS :** Avec raccords colonnettes
- **ENTRAXE (MM) :** 150
- **INVERSEUR :** Inverseur automatique discret autour de la sortie du flexible de douche
- Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau ; butée sensitive
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A1 U3 - Ge3 - ACS : 10 ACCLY 113
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) :** 20 l/mn
- **MÉCANISME :** Cartouche à disques céramique
- **CLAPET ANTI-RETOUR :** Yes
- **GARANTIE MÉCANISME :** 5 ans
- **Débit :** 20 l/mn sous 3 bars


Bénéfices consommateurs

- **ERGONOMIE :** Inverseur discret (autour de la sortie pour flexible de douche)
- **PRATIQUE :** Support de douchette à main intégré
- **ESTHÉTIQUE :** Aérateur anti-calcaire intégré

Bénéfices installateurs

- **INSTALLATION AISÉE :** colonnettes pour montage rapide à joints toriques

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche. E10868. Collection : SINGULIER. POIDS : 4,3 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A1 U3 - Ge3 - ACS : 10 ACCLY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. RACCORDS : Avec raccords colonnettes. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ENTRAXE (MM) : 150. CLAPET ANTI-RETOUR : Yes. INVERSEUR : Inverseur automatique discret autour de la sortie du flexible de douche. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau ; butée sensitive. Débit : 20 l/mn sous 3 bars.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.