

E13963



Collection : ELATE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,5 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 306
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Sans vidage
- TYPE DE BEC : Avec douchette
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- PERCEMENT : Ø 35 mm
- Cartouche à disques céramique 25 mm
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 11 ACC LY 589
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 6 l/mn
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : Mécanique
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- TYPE DE FLEXIBLE : Nylon tressé

Bénéfices consommateurs

- ERGONOMIE : Levier positionné sur le côté du robinet pour dégager la cuve

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur évier - douchette extractible - avec flexibles d'alimentation. E13963. Collection : ELATE. POIDS : 3,5 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 11 ACC LY 589. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 6 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 306. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Sans vidage. TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : Mécanique. TYPE DE BEC : Avec douchette. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. PERCEMENT : Ø 35 mm. TYPE DE FLEXIBLE : Nylon tressé. Cartouche à disques céramique 25 mm.