

E144153



Collection : PURIST

Couleur\* :



CP - Chrome


Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,8 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 081
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn
- VIDAGE : Sans vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Corps à encastrer
- Sans bonde de vidage
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mélangeur
- MÉCANISME : Têtes à disques céramique
- TYPE D'INSTALLATION : 3 trous
- Bec fixe
- Aérateur anti-calcaire
- Poignées "Croix"

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Mélangeur lavabo mural 3 trous, bec fixe. E144153. Collection : PURIST. POIDS : 2,8 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 081. TYPE : Mélangeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. MÉCANISME : Têtes à disques céramique. VIDAGE : Sans vidage. TYPE D'INSTALLATION : 3 trous. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Bec fixe. Corps à encastrer. Aérateur anti-calcaire. Sans bonde de vidage. Poignées "Croix".