

E14763



Collection : STANCE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,3 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 215
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE DE BEC : Rotule orientable
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Cartouche "Joystick"
- Tirette et bonde de vidage



Bénéfices consommateurs

- Débit limité à 5 l/mn pour une économie d'eau et un confort d'utilisation - moins de risques d'éclaboussures

Bénéfices installateurs

- Bonde de vidage click manuelle (sans tirette)
- Flexibles pré-montés pour une installation facilitée

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bidet avec aérateur sur rotule. E14763. Collection : STANCE. POIDS : 2,3 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 215. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Avec vidage. TYPE DE BEC : Rotule orientable. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Cartouche "Joystick". Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable. Tirette et bonde de vidage.