

E14774



Collection : STANCE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 4 kg
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 228
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- Aérateur anti-calcaire intégré
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords colonnettes
- INVERSEUR : Automatique à l'arrière du bec
- PERCEMENT : Ø spécifiques 2 x 40 mm et 1 x 35 mm
- Percements : 40 - 40 - 35

Bénéfices consommateurs

- Bec bain avec inverseur automatique intégré.
- Douchette latérale Shift Square 2 jets.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche 3 trous sur gorge. E14774. Collection : STANCE. POIDS : 4 kg. TYPE : Mitigeur. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 228. RACCORDS : Avec raccords colonnettes. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. INVERSEUR : Automatique à l'arrière du bec. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. PERCEMENT : Ø spécifiques 2 x 40 mm et 1 x 35 mm. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. Percements : 40 - 40 - 35. Aérateur anti-calcaire intégré.