

**E14C100**



**Collection :** SERENITY

**Couleur\* :**



GA - Profils chromés

**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 190 x 100 cm
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 40
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : Espace fermé
- TYPE D'INSTALLATION : En niche
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe
- Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche
- OPTION : Profilé d'extension 25 mm

**Bénéfices consommateurs**

- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire pour un nettoyage plus facile et moins fréquent; porte déclipable pour un nettoyage aisé
- CONFORT D'UTILISATION : Double roulettes pour un glissement fluide; ouverture et fermeture silencieuses; excellente étanchéité grâce à la fermeture magnétique des portes



**Bénéfices installateurs**

- INSTALLATION FACILE : Paroi pré-assemblée en usine; 25 mm d'ajustement mural, pour les éventuels faux-aplombs; montage réversible droite et gauche; roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm

**Produits complémentaires**

- E9A1323 : Profilé d'extension
- E14F70 : Paroi latérale fixe

**Dessin technique**



	E14C100	E14C120	E14C140
Mm	1000	1200	1400
Amini/maxi	945-995	1145-1195	1345-1395
C	400	500	600

Descriptif CCTP : Porte coulissante, réversible. E14C100. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 100 cm. TYPE D'INSTALLATION : En niche. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 40. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche. Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. OPTION : Profilé d'extension 25 mm.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.