

## E14F90



**Collection :** SERENITY

**Couleur\* :**



GA - Profils  
chromés

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 90 cm
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 86,2 - 88,7 cm
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- OPTION : Profilé d'extension 15 mm
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 86,2 - 88,7 cm
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : Espace fermé
- ADAPTABILITÉ : Installation en angle avec portes Serenity (hors quart de rond et accès d'angle)

### Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire pour un nettoyage plus facile et moins fréquent


### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural.

### Produits complémentaires

- E9A1323 : Profilé d'extension

### Dessin technique



PANNEAUX FIXES			
	E14F70	E14F80	E14F90
Mm	700	800	900
A mini/maxi	662 / 687	762 / 787	862 / 887

Descriptif CCTP : Paroi latérale fixe. E14F90. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 90 cm. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 86,2 - 88,7 cm. LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 86,2 - 88,7 cm. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. ADAPTABILITÉ : Installation en angle avec portes Serenity (hors quart de rond et accès d'angle). OPTION : Profilé d'extension 15 mm.