

E14L40



Collection : SERENITY

Couleur* :



GA - Profils
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 40 cm
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 37,5 - 40 cm
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- OPTION : Profilé d'extension 15 mm

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 37,5 - 40 cm
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Paroi fixe
- Paroi fixe réversible droite ou gauche

Bénéfices consommateurs

- ADAPTABILITÉ A L'ESPACE DOUCHE : Possibilité d'ajouter 1 ou 2 parois fixes de 40 cm aux portes pliantes et pivotantes pour agrandir l'espace de douche
- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire pour un nettoyage facile et moins fréquent

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Paroi pré-assemblée en usine pour une pose rapide; 25 mm d'ajustement mural pour les éventuels faux-aplombs

Produits complémentaires

- E9A1323 : Profilé d'extension

Descriptif CCTP : Paroi fixe en alignement. E14L40. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 40 cm. TYPE D'INSTALLATION : Mural. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 37,5 - 40 cm. LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 37,5 - 40 cm. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Paroi fixe. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. Paroi fixe réversible droite ou gauche. OPTION : Profilé d'extension 15 mm.