

## E14P90



**Collection :** SERENITY

**Couleur\* :**



GA - Profils  
chromés

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 90 cm
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : Espace fermé
- Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche
- OPTION : Possibilité d'élargir l'espace de douche avec 1 ou 2 paroi fixe en alignement de 40 cm
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Pliante
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe
- OPTION : Profilé d'extension 15 mm

### Bénéfices consommateurs

- CHOIX DES DIMENSIONS : De 80 à 180 cm de largeur grâce aux parois fixe en alignement
- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire pour un nettoyage plus facile et moins fréquent
- CONFORT D'UTILISATION : Ouverture et fermeture silencieuses; excellente étanchéité grâce à la fermeture magnétique des portes; pivot décalé pour accès et une ouverture optimisés


### Produits complémentaires

- E9A1323 : Profilé d'extension


### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Paroi pré-assemblée en usine; 25 mm d'ajustement mural, pour les éventuels faux-aplombs; montage réversible droite et gauche


Descriptif CCTP : Porte pivotante, réversible. E14P90. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 90 cm. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Pliante. CONFIGURATION : Espace fermé. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche. Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. OPTION : Possibilité d'élargir l'espace de douche avec 1 ou 2 paroi fixe en alignement de 40 cm. OPTION : Profilé d'extension 15 mm.



	E14P80	E14P90	E14P100
Mm	800	900	1000
Amini/maxi	745-795	845-895	945-995
C	560	660	760



	E14P80	E14P90	E14P100
Mm	800	900	1000
Amini/maxi	761-786	861-886	961-980
C	560	660	760



	E14P80 +E14L40	E14P90 +E14L40	E14P100 +E14L40
Mm	1200	1300	1400
Amini/maxi	1145-1220	1245-1320	1345-1420
C	560	660	760

Descriptif CCTP : Porte pivotante, réversible. E14P90. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 90 cm. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Pliante. CONFIGURATION : Espace fermé. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche. Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. OPTION : Possibilité d'élargir l'espace de douche avec 1 ou 2 paroi fixe en alignement de 40 cm. OPTION : Profilé d'extension 15 mm.