

E14R80



Collection : SERENITY

Couleur* :



GA - Profils chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 80 cm
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 40
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- Compatible avec les receveurs Flight d'un rayon de 550 mm

- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : Espace fermé
- Quart de rond 2 portes coulissantes, réversibles droite ou gauche



Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire; porte déclipable pour un nettoyage aisé
- CONFORT D'UTILISATION : Ouverture et fermeture silencieuses; excellente étanchéité grâce à la fermeture magnétique des portes; chariot double roulettes sur roulements à billes pour une ouverture fluide

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : 25 mm d'ajustement mural, pour les éventuels faux-aplombs; roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm

Dessin technique



	E14R80	E14R90
Mm	800x800	900x900
Amini/maxi	762-787	862-887
C	400	530

Descriptif CCTP : Quart de rond coulissant. E14R80. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 80 cm. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 40. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. Quart de rond 2 portes coulissantes, réversibles droite ou gauche. Compatible avec les receveurs Flight d'un rayon de 550 mm.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.