

## E14R90



**Collection :** SERENITY

**Couleur\* :**



GA - Profils chromés

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 90 cm
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : Espace fermé
- Quart de rond 2 portes coulissantes, réversibles droite ou gauche
- POIDS : 40 kg
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 53
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- Compatible avec les receveurs Flight d'un rayon de 550 mm



### Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire; porte déclinable pour un nettoyage aisé
- CONFORT D'UTILISATION : Ouverture et fermeture silencieuses; excellente étanchéité grâce à la fermeture magnétique des portes; chariot double roulettes sur roulements à billes pour une ouverture fluide

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : 25 mm d'ajustement mural, pour les éventuels faux-aplombs; roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm

### Dessin technique



	E14R80	E14R90
Mm	800x800	900x900
Amini/maxi	762-787	862-887
C	400	530

Descriptif CCTP : Quart de rond coulissant. E14R90. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 90 cm. POIDS : 40 kg. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 53. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. Quart de rond 2 portes coulissantes, réversibles droite ou gauche. Compatible avec les receveurs Flight d'un rayon de 550 mm.