

Collection : SERENITY

Couleur* :



00 - Blanc



BLV - Noir
inimitable

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 6 cm
- BARRE DE RENFORT : horizontale, inclus avec la paroi fixe
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- CONFIGURATION : Espace ouvert
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- COULEUR DES PROFILÉS : Noir inimitable
- POIDS : 35 kg
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- TYPE DE PAROI : Paroi fixe
- PRODUIT INCLUS : Barre de renfort
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif


Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : paroi tendance grâce à ses profilés noir mat
- GAIN D'ESPACE : grâce à son croche-serviette intégré dans la barre de renfort pour suspendre les accessoires de douche (peignoirs, serviettes...)
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre intérieur traité anticalcaire

Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : composé de 2 panneaux indépendants avec des profilés noirs verticaux. Assemblage des verres très simple sans perçage, ni vis, ni collage.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Paroi latérale fixe 120 cm. E14W120. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 200 x 6 cm. POIDS : 35 kg. BARRE DE RENFORT : horizontale, inclus avec la paroi fixe. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. TYPE DE PAROI : Paroi fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. PRODUIT INCLUS : Barre de renfort. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : Noir inimitable.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.