

E16024-4ND



Collection : EASY

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,2 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 210
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Sans vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Sans bonde de vidage
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 004
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 110
- MÉCANISME : Cartouche séquentielle
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Levier à commande au coude
- En option : Flexibles d'alimentation pour établissement médicalisé E75812 résistants aux chocs thermiques et chlorés.


Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Température maximale pré-réglée à 40°C
- ERGONOMIE : La cartouche séquentielle permet ouverture/fermeture et réglage de la température par déplacement horizontal du levier
- MANŒUVRE AISÉE : Grâce au levier long 150 mm
- GARANTIE : 5 ans

Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo avec levier long Easy, sans vidage. E16024-4ND. Collection : EASY. POIDS : 1,2 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 004. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 210. SAILLIE DU BEC (MM) : 110. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche séquentielle. VIDAGE : Sans vidage. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Levier à commande au coude. Sans bonde de vidage. En option : Flexibles d'alimentation pour établissement médicalisé E75812 résistants aux chocs thermiques et chlorés..