

E16028-4



Collection : JULY

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,3 kg
- TYPE : Mitigeur
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Bonde de vidage métal-plastique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E0 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS : 10 ACCLY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE DE BEC : Rotule orientable
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable.


Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Bague-limiteur de température
- ÉCONOMIE D'EAU : Butée sensitive
- MANŒUVRE AISÉE : Tirette matérale
- MÉCANISME : Garantie 5 ans

Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation PEX. E16028-4. Collection : JULY. POIDS : 1,3 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E0 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS : 10 ACCLY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Avec vidage. TYPE DE BEC : Rotule orientable. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Bonde de vidage métal-plastique. Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable..