

E16043-4



Collection : JULY

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,4 kg
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords colonnettes
- ENTRAXE (MM) : 150
- VIDAGE : Sans vidage
- INVERSEUR : Automatique verrouillable
- Raccords colonnettes.
- Clapet anti-retour sur sortie douche.
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A2 U3 - Ge3
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Aérateur anti-calcaire.


Bénéfices consommateurs

- Bague-limiteur de température
- ÉCONOMISEUR d'eau : butée sensitive.

Bénéfices installateurs

- Inverseur automatique verrouillable.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche sur gorge. E16043-4. Collection : JULY. POIDS : 2,4 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A2 U3 - Ge3. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. RACCORDS : Avec raccords colonnettes. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ENTRAXE (MM) : 150. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Sans vidage. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. INVERSEUR : Automatique verrouillable. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Raccords colonnettes.. Aérateur anti-calcaire.. Clapet anti-retour sur sortie douche..